



Beispiel

Bestellzeichen: P 254012
Artikelnummer: 7094400
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004437
E-Nummer:
Finland: 3423677
Dänemark: 8212005701
Italien: 7331060
Schweden: 2536233
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		402	250	120	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:		15.8	9.8	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:						
Material:		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Deckelfarbe:		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508	
		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Dichtungsmaterial:		EPDM			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Zertifikate:						
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F				
Zubehör:						
PM 2540		Montageplatte				
AM 2340		Montageplatte				
ARH 40		Tragschiene TS 35				
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.				
PH A & AH A/B		Scharniersatz				

EURONORD P 402x250x120

