

ボールキャスター

BALL CASTERS


K-1143
ステンレス製

K-143
鉄製

特 徴 Feature

- 切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
- 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
- K-143-5SNMは極小タイプです。
- Machined casters capable of withstanding heavy loads.
- Point-contact mechanism with low friction coefficient, capable of moving heavy loads 360°.
- Miniature type K-143-5SNM.

仕 様 ●材 質:

- 【K-1143】 ボール/ステンレス軸受鋼(SUS440C)
ケース/ステンレス(SUS304)
- 【K-143】 ボール/高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
ケース/一般構造用圧延鋼板(SS)
- 【K-143-5SNM】
ボール/ステンレス軸受鋼(SUS440C)
ケース/アルミニウム合金棒(A5056)

●表面仕上:

- 【K-143】 ケース/ニッケルめっき(MFNI)
- 用 途 ●コンベアシステム・ターンテーブル
- 納 期 ●標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ●クリーンルーム対応も製作します。
- 掲載品以外の大型タイプもあります。

Speci- ●Material:

- fications 【K-1143】 Ball: Stainless steel for ball bearings (SUS440C)
Case: Stainless steel (SUS304)
- 【K-143】 Ball: High-carbon chrome steel for ball bearings (SUJ2)
Case: Rolled steel plate for general structure (SS)
- 【K-143-5SNM】
Ball: Stainless steel for ball bearings (SUS440C)
Case: Aluminium alloy bar (A5056)

●Finish:

- 【K-143】 Case: Nickel plating (MFNI)
- Specific use ●Conveyor systems, turntables
- Remarks ●Clean room type is also available.
- Large types other than those shown are also available.

K-1143-16SN



K-1143-19SN




K-1143-19S




K-143-19

【K-1143-16SN】




※本品は、上向き専用です。
※This product is for upwards-facing use only.

【K-1143-19SN】




※本品は、上向き専用です。
六角穴付き止めねじは、脱着可能です。
※This product is for upwards-facing use only.
The hexagonal socket set screw is removable.

【K-1143-19S】



※本品は、上向き専用です。
※This product is for upwards-facing use only.


【K-143-19】



※本品は、上向き専用です。
※This product is for upwards-facing use only.

K-143-5SNM

【K-143-5SNM】



※本品は、上向き専用です。
※This product is for upwards-facing use only.

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	許容荷重N Allowable load	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
							数量 Quantity	単価 Price
K-1143-16SN	●	2D/3D	55	686	31455	¥4,400	6個～	¥4,268
K-1143-19SN	●	2D/3D	280	980	31456	¥5,600	6個～	¥5,432
K-1143-19S	●	2D/3D	250	980	31457	¥4,650	6個～	¥4,511
K-143-19	●	2D/3D	250	980	31454	¥2,850	8個～	¥2,765
K-143-5SNM	●	3D	3	49	31458	¥1,600	10個～	¥1,552

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライド
レール



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール