

Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 9 mm...11 mm

Die Abbildung zeigt die 8-polige Produktvariante

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356808002

Technische Daten

Allgemein

Verriegelungsart	SPEEDCON-Verriegelung
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Standard
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Buchse
Polzahl	17
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	0,6 mm
Nennstrom je Leistungskontakt bei 25°C	3,6 A
Leitungseinführung	9 mm ... 11 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Angaben nach DIN EN 61984:2001

Aufstellhöhe max.	3000 m
Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	60 V
Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	1,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	III
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approbationen

UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
--	--

Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Approbationen

Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized 	
--	--

Zubehör

Crimpkontakt

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Schutzdeckel

Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Zubehör

ST-Z0006 - 1607776



Montagematerial

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050



Zeichnungen

Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Maßzeichnung



Kupplungssteckverbinder - ST-17S1N8A9K04S - 1618758

Schemazeichnung

