


Minimet



Minimet Instrument Enclosures

Compact aluminium instrument enclosures. Stylish, lightweight and versatile design in eight standard sizes. Removable base panel pre-fitted with four M3 PCB screw pillars. Accessory anodised or painted front/rear panels. Front panels are recessed by 8 mm or 14 mm. Four self-adhesive non-slip feet included. Order your own fully customised version.


Minimet Instrumentengehäuse

Kompakte Instrumentengehäuse aus Aluminium. Attraktives, leichtes und vielseitiges Design in acht Standardgrößen. Abnehmbare Bodenplatte mit vier vormontierten M3-Leiterkarten-Abstandshaltern zum Einschrauben. Eloxierte oder lackierte Frontplatten/Rückplatten als Zubehör. Frontplatten sind um 8 mm oder 14 mm vertieft. Vier selbsthaftende, rutschhemmende Füße im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie Ihre eigene kundenspezifische Version.

Frontplatten sind um 8 mm oder 14 mm vertieft. Vier selbsthaftende, rutschhemmende Füße im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie Ihre eigene kundenspezifische Version.

Boîtiers d'instruments Minimet

Boîtiers pour instruments compacts en aluminium. Design élégant, léger et polyvalent en huit tailles standard. Plaque inférieure amovible et pré-équipée de quatre inserts de montage M3 pour cartes. Plaques avant et arrière en aluminium anodisé ou peintes en accessoires. Plaques avant encastrées de 8 mm ou 14 mm. Quatre pieds antiglisse auto-adhésifs inclus. Commandez votre version entièrement personnalisée.



Supply

- ① Top cover
- ② Base panel
- ③ M3 x 6 mm (x4/6)
- ④ M3 x 8 mm (x8)
- ⑤ Rubber foot (x4)
- ⑥ *Front/rear panel kit AN
- ⑦ *Front/rear panel PN

*Accessories

Lieferumfang

- Deckplatte
- Bodenplatte
- M3 x 6 mm (x4/6)
- M3 x 8 mm (x8)
- Gummifuß (x4)
- *Front-/Rückplatten-Set AN
- *Front-/Rückplatte PN

*Zubehör

Fourniture

- Partie supérieure
- Plaque inférieure
- M3 x 6 mm (x4/6)
- M3 x 8 mm (x8)
- Pied du boîtier (x4)
- *Kit de plaque avant/arrière AN
- *Kit de plaque avant/arrière PN



*Accessoires

RAL 7035

RAL 7040

Standard colours
Standardfarben
Coloris standard

Minimet



Part No. Bestell-Nr./Réf.	Version	W	D	H	A	B	PCB Leiterplatte Width (max.) Breite/largeur	PCB Leiterplatte Depth (max.) Tiefe/profondeur
M 51 13 115	1	134.5 (5.29")	130 (5.11")	38.5 (1.51")	72.5 (2.85")	78 (3.07")	88 (3.46")	106 (4.17")
M 51 13 125	2	134.5 (5.29")	130 (5.11")	70.0 (2.75")	72.5 (2.85")	78 (3.07")	88 (3.46")	106 (4.17")
M 51 13 215	3	134.5 (5.29")	200 (7.87")	38.5 (1.51")	72.5 (2.85")	148 (5.82")	88 (3.46")	176 (6.92")
M 51 13 225	4	134.5 (5.29")	200 (7.87")	70.0 (2.75")	72.5 (2.85")	148 (5.82")	88 (3.46")	176 (6.92")
M 51 17 115	5	174.5 (6.87")	160 (6.29")	38.5 (1.51")	112.5 (4.43")	108 (4.25")	128 (5.03")	136 (5.35")
M 51 17 125	6	174.5 (6.87")	160 (6.29")	70.0 (2.75")	112.5 (4.43")	108 (4.25")	128 (5.03")	136 (5.35")
M 51 17 215	7	174.5 (6.87")	240 (9.44")	38.5 (1.51")	112.5 (4.43")	188 (7.40")	128 (5.03")	216 (8.50")
M 51 17 225	8	174.5 (6.87")	240 (9.44")	70.0 (2.75")	112.5 (4.43")	188 (7.40")	128 (5.03")	216 (8.50")

Front/Rear Panel Kit AN

Front-/Rückplatten-Set AN
Kit de plaque avant/arrière AN

Supply:


- 1 Panel (Al, matt anodised)
- 2 Trims (ABS, RAL 7040)

Lieferumfang:

- 1 Platte (Al, matt eloxiert)
- 2 Abdeckstreifen (ABS, RAL 7040)

Fourniture:

- 1 plaque (Al, anodise mat)
- 2 bandes d'obturation (ABS, RAL 7040)




Part No. Bestell-Nr./Réf.	Version	A	B	C	D
M 51 00 510	1 & 3	33.6 (1.32")	129.5 (5.09")	22.1 (0.87")	118 (4.64")
M 51 00 520	2 & 4	65.1 (2.56")	129.5 (5.09")	30.8 (1.21")	118 (4.64")
M 51 00 550	5 & 7	33.6 (1.32")	169.5 (6.67")	22.1 (0.87")	158 (6.22")
M 51 00 560	6 & 8	65.1 (2.56")	169.5 (6.67")	30.8 (1.21")	158 (6.22")

Front/Rear Panel PN

Front-/Rückplatte PN
Plaque avant/arrière PN

Painted light grey, RAL 7035
Lackierung lichtgrau, RAL 7035
Laqué en gris clair, RAL 7035



Part No. Bestell-Nr./Réf.	Version	A	B	C	D
M 51 00 515	1 & 3	33.6 (1.32")	129.5 (5.09")	22.1 (0.87")	118 (4.64")
M 51 00 525	2 & 4	65.1 (2.56")	129.5 (5.09")	30.8 (1.21")	118 (4.64")
M 51 00 555	5 & 7	33.6 (1.32")	169.5 (6.67")	22.1 (0.87")	158 (6.22")
M 51 00 565	6 & 8	65.1 (2.56")	169.5 (6.67")	30.8 (1.21")	158 (6.22")