

ローレットつまみ

KNURLED KNOB FASTENERS


A-1038
ステンレス製

A-1038-TMP
ステンレス製

AP-38
プラスチック製

A-38
黄銅製

特徴 Feature

仕様

- 材 質: ステンレス鋼 (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- 材 質: ステンレス鋼 (SUS304)
- 表面仕上: 電解研磨 (TMP)
- 材 質: 頭部/ABS樹脂
ねじ部/快削黄銅棒 (3604BD)
- 表面仕上: ねじ部/ニッケルめっき (MBNi)
- 材 質: 快削黄銅棒 (3602BD)
- 表面仕上: クロムめっき (MBCr)
- 付 属 品: S.W.・ナット
- 配分電盤・制御盤・小型ボックス
- 標準在庫品
- 他のカラーも製作致します。(AP-38)

用途

納期

備考

Specifications

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Electrolytic polishing (TMP)
- Material: Head: ABS resin
Screw: Free cutting brass bar (C3604BD)
- Finish: Screw: Nickel plating (MBNi)
- Material: Free cutting brass bar (C3602BD)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: S.W. and nut
- Distribution, control boards and small boxes.

Specific use

A-1038

A-1038-TMP


AP-38-2-Ivory (特注色)

アイボリー (custom-made color)


AP-38-3-Black (標準色)

ブラック (standard color)

[A-1038・A-1038-TMP・A-38]



[AP-38]



NEW

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材 質 Material	L1	L2	L3	φD1	φD2	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1038	●	2D/3D	SUS304	図面参照 See the drawings						40	01558	¥500	20個～	¥480
A-1038-TMP	●	3D	SUS304							40	04616	¥750	20個～	¥720
A-38	●	2D/3D	黄銅 Brass							40	00137	¥240	25個～	¥230
AP-38-1-Black	●	2D/3D	ABS樹脂	19	11	9	22	11	M6	9	01366	¥190	50個～	¥182
AP-38-2-Black	●	2D/3D		15	10	5	18	9	M5	5	01367	¥170	50個～	¥163
AP-38-3-Black	●	2D/3D		12	8	2	15	8	M4	3	01368	¥160	50個～	¥154

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドル