

## Hochspannungstastköpfe | High Voltage Probes Serie HV bis 2500 Vp | up to 2500 Vp



| Typ         | Bestellnummer | Teilungsfaktor | Eingangsimpedanz |       | Bandbreite | Anstiegszeit | Kabellänge   | Kompensationsbereich |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Type        | Order Number  | Attenuation    | Loading Input    |       | Bandwidth  | Rise Time    | Cable Length | Compensation Range   |
|             |               |                | R(MΩ)            | C(pF) | (MHz)      | (ns)         | (m)          | (pF)                 |
| TT-HV 150   | 13000         | x100           | 100              | 4     | 300        | 1,2          | 1,2          | 10..50               |
| TT-HV 151   | 13001         | x100           | 100              | 6     | 200        | 1,8          | 2            | 10..50               |
| TT-HV 150RA | 13000RA       | x100           | 100              | 4     | 300        | 1,2          | 1,2          | 10..50               |
| TT-HV 151RA | 13001RA       | x100           | 100              | 6     | 200        | 1,8          | 2            | 10..50               |

Technische Änderungen vorbehalten | All specifications and characteristics are subject to change without notice



| Typ         | Bestellnummer | Teilungsfaktor | Eingangsimpedanz |       | Bandbreite | Anstiegszeit | Kabellänge   | Kompensationsbereich |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Type        | Order Number  | Attenuation    | Loading Input    |       | Bandwidth  | Rise Time    | Cable Length | Compensation Range   |
|             |               |                | R(MΩ)            | C(pF) | (MHz)      | (ns)         | (m)          | (pF)                 |
| TT-HV 250   | 13010         | x100           | 100              | 4     | 300        | 1,2          | 1,2          | 10..50               |
| TT-HV 251   | 13011         | x100           | 100              | 6     | 200        | 1,8          | 2            | 10..50               |
| TT-HV 250RA | 13010RA       | x100           | 100              | 4     | 300        | 1,2          | 1,2          | 10..50               |
| TT-HV 251RA | 13011RA       | x100           | 100              | 6     | 200        | 1,8          | 2            | 10..50               |

Technische Änderungen vorbehalten | All specifications and characteristics are subject to change without notice

Max. Eingangsspannung 1500Vp CAT I, DC inkl. AC Spitze – abnehmend mit zunehmender Frequenz!

Max. Input Voltage 1500Vp CAT I, DC incl. Peak AC – derating with frequency!

Max. Eingangsspannung 2500Vp CAT I, DC inkl. AC Spitze – abnehmend mit zunehmender Frequenz!

Max. Input Voltage 2500Vp CAT I, DC incl. Peak AC – derating with frequency!

