







LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		E4	REVISED	ECR-15-005789	15APR15	KF RK



PC BOARD DIMENSION
プリント基板取付寸法
(THK)
板厚: 1.6±0.15
(TOL)
公差: ±0.1



- 1

TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2
- 2

TO BE MATED WITH PLUG HOUSING SMOOTHLY
- 3

TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122
(TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
(TIGHTENING TORQUE; 0.8N·m MAX.)
- 4

APPLIED PLUG HOUSING PART NUMBER; 174923
- 5

SELECTIVE GOLD
- 1

A 面から2mmの範囲で測定
- 2

相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
- 3

プリント基板への取付けは JIS B1115 又は 1122, M3×6ナベ
(2種又は4種) のタッピングネジで締め付けた後ハンダ付けする
(締付トルク; 0.8N·m 以下)
- 4

嵌合相手ハウジング型番; 174923
- 5

部分金めっき

OBSOLETE	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 6	NATURAL 自然色	2-5174954-1
	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 6	NATURAL 自然色	3-174954-1
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6	NATURAL 自然色	2-174954-1
	PRE-TIN × 6		BLACK 黒色	1-174954-2
	PRE-TIN × 6		NATURAL 自然色	1-174954-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コントクト仕上				

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<×≤ 10	: ±0.2
10<×≤ 30	: ±0.25
30<×≤ 100	: ±0.3
ANGLE ; 角度	: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ± -
	1 PLC ± -
	2 PLC ± -
	3 PLC ± -
	4 PLC ± -
MATERIAL	ANGLES ± -
HOUSING: PBT	FINISH -
TAB: BRASS	

DWN A. YAMAGUCHI 17APR01	TE Connectivity			
CHK M. TSUKAKOSHI 17APR01				
APVD M. TSUKAKOSHI 17APR01	NAME			
PRODUCT SPEC 108-5216	070 SERIES MULTI LOCK 6POSITION CAP HOUSING (W-B V-TYPE) ASSEMBLY			
APPLICATION SPEC 114-5082				
WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-174954	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1
			REV E4	