

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

with subminiature fuses
– with wire leads
– for surface mounting and
with fuseholders

Sicherungssortiments- Kasten

mit Kleinstsicherungen
– mit Drahtanschlüssen
– für Oberflächenmontage
und mit Sicherungshalter

Order No. /	Content / Inhalt													
Bestell-Nr.		Types /	Pieces /	Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Characteristic /	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite								
0034.9875	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100 mA 125 mA 200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A 3,15 A 4 A 5 A	125 V	quick-acting F / flink F	72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72							
		Fuseholder / Si-Halter FMS	10	5 A				178						
0034.9876	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses MST 250	10 10 10 10 10 10 10 10 10	63 mA 80 mA 160 mA 315 mA 500 mA 1 A 1,25 A 2 A 3,15 A			250 V	time-lag T / träge T	72 72 72 72 72 72 72 72 72					
		Microfuses MSF 250	10 10 10 10 10 10 10	50 mA 80 mA 315 mA 500 mA 1 A 2 A 3,15 A					250 V	quick-acting F / flink F	72 72 72 72 72 72 72			
		Fuseholder / Si-Halter FMS	10	5 A								180		
0034.9877	   for surface mounting / für Oberflächenmontage	OMF 63 und OMF 125	je 5 je 5 je 5 je 5 je 5 je 5 je 5 je 5	100 mA 250 mA 630 mA 1 A 1,6 A 2 A 3,5 A 5 A							OMF 63: 63 V OMF 125: 125 V	quick-acting F / flink F	60 60 60 60 60 60 60 60	
		Fuseholder / Si-Halter OMH 125*	10	5 A									182	
		OMF 250	10 10 10 10 10 10 10 10	500 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A 3,15 A 4 A							250 V		quick-acting F / flink F	60 60 60 60 60 60 60

* suitable for OMF 63 and OMF 125 / passend für OMF 63 und OMF 125

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

with miniature fuses
5 x 20 mm



Sicherungssortiments-Kasten

mit Geräteschutzsicherungen
5 x 20 mm

Order No. /	Content / Inhalt													
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Characteristic / Charakteristik	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite							
0034.9856		FSF 5 × 20 I _n 0,1–10 A	15	100 mA	250 V	FSF: quick-acting F / flink F	low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	89, 90						
0034.9857			15	160 mA				89, 90						
			15	200 mA				89, 90						
			15	250 mA				89, 90						
			15	315 mA				89, 90						
			15	400 mA				89, 90						
			15	500 mA				89, 90						
			15	630 mA				89, 90						
			15	800 mA				89, 90						
			15	1 A				89, 90						
			15	1,25 A				89, 90						
			15	1,6 A				89, 90						
			15	2 A				89, 90						
			15	2,5 A				89, 90						
			15	4 A				89, 90						
			15	5 A				89, 90						
			15	6,3 A				89, 90						
			15	10 A				89, 90						
0034.9858		SP 5 × 20	15	1 A	250 V	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	96						
30			3,15 A	96										
30			6,3 A	96										
30			10 A	96										
		FST 5 × 20	15	500 mA	250 V	time-lag T / träge T	low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	90						
			15	1 A				90						
			15	1,25 A				90						
			15	1,6 A				90						
			15	2 A				90						
			15	2,5 A				90						
			15	3,15 A				90						
			15	6,3 A				90						
			15	10 A				90						
			0034.9871					SP 5 × 20	10	800 mA	250 V	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	96
			10						1 A	96				
			10						1,6 A	96				
			10						2 A	96				
			10						2,5 A	96				
10	3,15 A	96												
10	5 A	96												
10	6,3 A	96												
10	10 A	96												
SPT 5 × 20	10	800 mA	250 V		time-lag T / träge T	97								
	10	1 A				97								
	10	1,6 A				97								
	10	2 A				97								
	10	2,5 A				97								
	10	3,15 A				97								
	10	5 A				97								
	10	6,3 A				97								
10	10 A	97												

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

- with subminiature fuses
- with wire leads
- for surface mounting and with fuseholders

Sicherungssortiments-Kasten

- mit Kleinstsicherungen
- mit Drahtanschlüssen
- für Oberflächenmontage und mit Sicherungshalter



Order No. /	Content / Inhalt							
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Characteristic / Charakteristik	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite	
7189.0013		172876	50	125 mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V	55
			50	250 mA				55
			50	375 mA				55
			50	500 mA				55
			50	750 mA				55
			50	1 A				55
			50	1,5 A				55
			50	2 A				55
			50	2,5 A				55
			50	3 A				55
			50	3,5 A				55
			50	4 A				55
			50	5 A				55
			50	7 A				55
		231786	50		Fuseholder / Si-Halter		177	
		231787	50					
7189.0014		172322	10	63 mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V (300 A / 32 V)	83
			10	125 mA				83
			10	250 mA				83
			10	375 mA				83
			10	500 mA				83
			10	750 mA				83
			10	1 A				83
			10	1,5 A				83
			10	2 A				83
			10	2,5 mA				83
			10	3 mA				83
			10	3,5 mA				83
			10	4 mA				83
			10	5 A				83
			10	7 A				83
			10	10 A				83
			10	12 A	32 V			83
			10	15 A				83