




1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift




1805.
6 (4) / 250 ~ 5E4 T100/55
10 (4) / 250 ~
5/50A 250V ~



1a 1 1 2

6A 250V AC
1/2 HP
R 87



DPST

neon lamp with R_v for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit R_v für 230V ~

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1805.7104
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4							
d			i			0102030 mm gez./DRAWN BY 25.03.97 sig gepr./CHECKED BY Ersatz für/REPLACEMENT OF			Appliance Switch Geräteschalter
c			h						
b			g						
a	46930	24.04.06 vor	f						
			e						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				