

密閉

平面

スイング

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク


フック式

ロック

ハンドル


|型

# クイックリンク QUICK LINKS




PAT.PEND.

AC-25-QL-4



## 使用例

Example of application

AC-25-QL  
鉄製

## 特徴 Feature

- ロッドの長さを微調整します。
- Fine adjustment of the rod is achieved.

仕様 ● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)  
 ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)  
 ● 付属品: クイックブッシュ

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Cold rolled steel (SPCC)  
 ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)  
 ● Accessories: The quick bush

商品番号 Product No.	RoHS 10 ● 2D/3D	CAD ● 2D/3D	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
AC-25-QL-3	●	2D/3D	23.5	10	13.5	φ6	M6	25	01651	¥360	25個～	¥346	
AC-25-QL-4	●	2D/3D	19	8	10	φ4	M4	20	01652	¥360	25個～	¥346	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。