

PRODUCT No.	No. OF CONTACTS
59453-041110EDHLF	4 CONTACTS
59453-051110EDHLF	5 CONTACTS
59453-061110EDHLF	6 CONTACTS
59453-071110EDHLF	7 CONTACTS
59453-081110EDHLF	8 CONTACTS
59453-091110EDHLF	9 CONTACTS
59453-121110EDHLF	12 CONTACTS
59453-131110EDHLF	13 CONTACTS

A

B

C

D

E

F

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

粘着テープ
ADHISIVE TAPE

矢視 Y
VIEW Y

400mm MIN
(カバーテープリーダー)
(COVER TAPE LEADER PORTION)

引き出し方向
DRAWING DIRECTION

引き出し方向
DRAWING DIRECTION

詳細参照 X
DETAIL X

コネクタ実装部
CONNECTOR PACKAGING PORTION
コネクタ実装状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE

部番 No.	品名 PART NAME	型番 PRODUCT No.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL	-----	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色:白, 帯電防止 COLER:WHITE, ANTI STATIC
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC(EMBOSS)TAPE	-----	PP又は, PET PP or PET	1	帯電防止 ANTI STATIC
3	カバーテープ COVER TAPE	-----	ポリエステル POLYESTER	1	
4	コネクタ(単体) CONNECTOR	59453-...111DHLF	添付図面参照 SEE ATTACHED DRAWING	5,000	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD ターミナル部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD

注記
 1. 本製品は, 自動実装(SMT)対応, FPC用コネクタのプラスチックテープ梱包品である。
 2. プラスチック(エンボス)テープ及びリールの形状寸法は, JIS C 0806(電子部品のテーピング)(表面実装部品)に準ずる。
 NOTE
 1.THIS IS PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR USED FPR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT)
 2.SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES))

No.1コネクタ
No.1 CONTACT POS.

表示ラベル
INDICATION LABEL

詳細参照 X
DETAIL X

矢視 Y
VIEW Y




www.fciconnect.com			surface 		tolerance std		projection 		MM 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	T. Sakuma	Aug 1, '10	ANGULAR	LINEAR			size	A2	Scale N/A		
Eng	M. Hago	Aug 1, '10			±5						
Chr	M. Hago	Aug 1, '10	5° ±°					ECN	J10-0179		
Appr	M. Hago	Aug 1, '10	Product family				59CF	Spec ref			
			title					59453		Rev.	
			PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (下接点タイプ/DOWN SIDE CONTACT TYPE)							D	
			catalog no					CUSTOMER		sheet 1 of 2	

Copyright FCI.

REV C - 2006-03-26

推奨基板パターン図
RECOMMENDED PCB LAYOUT

推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC



CONNECTOR PARTS LIST

部品番号 No.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	記号 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス充填入り耐熱樹脂 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN UL94V-0	1	色:黒 ハロゲンフリー COLOR:BLACK Halogen Free
2	アクチュエータ ACTUATOR	ガラス充填入り耐熱樹脂 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN UL94V-0	1	色:黒 ハロゲンフリー COLOR:BRACK Halogen Free
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	n	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD 端子部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD
4	補強金具 FIXING TAB	黄銅 BRASS	2	めっき:銅めっき(鉛フリー) PLATING:TIN(LEAD FREE)

注記
1.コンタクト、補強金具の平坦度は0.1以内
NOTE
1.COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2.本製品は、GS-22-008に記述されたヨーロッパ指令と他国の規格に適合しています。
2.THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

n=No. OF CONTACTS

PRODUCT No. AND DIMENSIONS

PRODUCT No. (Not emboss packaging)	DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
59453-04111DHLF(4 CONTACTS)	1.5	3.0	3.5	2.5	1.8
59453-05111DHLF(5 CONTACTS)	2.0	3.5	4.0	3.0	2.3
59453-06111DHLF(6 CONTACTS)	2.5	4.0	4.5	3.5	2.8
59453-07111DHLF(7 CONTACTS)	3.0	4.5	5.0	4.0	3.3
59453-08111DHLF(8 CONTACTS)	3.5	5.0	5.5	4.5	3.8
59453-09111DHLF(9 CONTACTS)	4.0	5.5	6.0	5.0	4.3
59453-12111DHLF(12 CONTACTS)	5.5	7.0	7.5	6.5	5.8
59453-13111DHLF(13 CONTACTS)	6.0	7.5	8.0	7.0	6.3

FPC PARTS LIST

部品番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	記号 NOTE
5	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド POLYIMIDE	
6	導体 CONDUCTOR	銅箔 金めっき 0.1μm以上 COPPER FOIL(PLATING:GOLD 0.1μm)	
7	オーバーレイ OVER LAY	ポリイミド POLYIMIDE	
8	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリイミド POLYIMIDE	

注記
熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。

NOTE
ADHISIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHISIVE SHALL BE USED

www.fciconnect.com				surface	tolerance std	projection	MM
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		size	Scale
				ANGULAR	LINEAR	±0.3	A2
				3° ±			J10-0179
				Product family		59CF	Spec ref
				0.5mm PITCH FPC CONNECTOR		59453	Rev.
				(下接点タイプ/DOWN SIDE CONTACT TYPE)			D
				CUSTOMER		sheet 2 of 2	