


Kupplung

- Lötanschluss bis 2,5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. KU 09 L / ..(Farbe)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Kontaktteile | vernickelt |
| - Griffhülse | TPE (Evoprene) |
| für Leitungsquerschnitt | bis 2,5 mm ² |
| für Leitungsdurchmesser | bis 4 mm |

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage




Kupplung

- Lötanschluss bis 0,5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. KU 92 L / ..(Farbe)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Kontaktteile | vernickelt |
| - Griffhülse | TPE (Evoprene) |
| für Leitungsquerschnitt | bis 0,5 mm ² |
| für Leitungsdurchmesser | bis 2 mm |

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage



Kupplung

- beidseitiger Steckanschluss
- in Isolierhülse

Best.-Nr. KU 320 / ..(Farbe)

- | | |
|----------------|----------------------|
| - Kontaktteile | Messing blank |
| - Isolierhülse | Polystyrol |

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
KU 09 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 4 mm	schwarz rot, blau gelb, grün grau, violett weiß, braun	Löten bis 2,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 30 °C ... + 110 °C
KU 92 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 2 mm	schwarz, rot blau, gelb	Löten bis 0,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 30 °C ... + 110 °C
KU 320 / ..(Farbe) Kontaktteile Messing blank			2 x Steckbuchse	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 10 °C ... + 70 °C

andere Farben und Kontaktobерflächen auf Anfrage