

ラッチ式平面ハンドル

LATCH TYPE FLUSH HANDLES

奥行き26mmの薄型


A-542
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 操作性の良い新デザインでワンタッチ開閉
- パネル下奥行き26mmの薄型ハンドルです。
- A-542-3は3点安全機構で内部からも解錠できます。
- つまみは取外しできます。
- A-542-3は3点締め(鍵付き)
- A-542-4は1点締め(鍵なし)の防水タイプです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Easy-to-operate new design and one-touch opening and closing.
- Thin handle. Depth under panel is 26mm.
- Can be unlocked from inside of the door by installing a knob on the back of the main body.
- The knob is removable.
- Waterproof type. A-542-3 is three-point securing. (with key) A-542-4 is one-point securing. (without key)
- The right-hand or left-hand use. (drawings and photos are for the right-hand use)

- 仕様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
●付 属 品: キー2本 (A-542-3)
- 用途 ●配分電盤・制御盤・特装車・建設機械などの小型リッド
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●A-542-3はφ4ロッドをご使用ください。

- Specifications ●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
●Accessories: Two keys (A-542-3)
- Specifications ●Small lids for distribution boards, control boards, specially-equipped vehicles and construction equipment
- Remarks ●A-542-3 must use the φ4 rod.



A-542-3-R



A-542-4-R

キーNo.0200
Key


商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
A-542-3-L			680	01813	¥4,000	5個～	¥3,840
A-542-3-R		2D/3D		01814	¥4,000	5個～	¥3,840
A-542-4-L			390	01815	¥2,600	5個～	¥2,496
A-542-4-R		3D		01816	¥2,600	5個～	¥2,496

●: RoHS10指令対応品



※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。


[A-542-3]




[A-542-4]



パネル穴明け寸法
(A-542-3-R)
Panel drilling
dimensions



パネル穴明け寸法
(A-542-4-R)
Panel drilling
dimensions

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平 面
スイング平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドルLATCH TYPE HANDLES
ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ