





A4

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA

Teil von Werkzeug in China



DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt







NOTES

Bemerkungen


- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut in Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø5.2 UP TO / bis Ø7.6
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-02S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-02S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP.
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 14 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt



SCALE 1:1
Maßstab


SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE

Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015
DWN Rajashekar.D 22MAR2013 C.Finzen 23MAR2013	
APVD Ch.Eberwein 23MAR2013	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	
WEIGHT GEWICHT	
SEE TABLE	
Customer Drawing	

NAME	
COVER, DT06-02S-BS180 Kappe, DT06-02S-BS180 BACKSHELL STRAIGHT (180 DEGREE)	
SIZE	CAGE CODE
A1	00779
DRAWING NO.	ZEICHNUNGS-NR.
©=1011-255-0205	
RESTRICTED TO NUR FÜR	
-	
REVISION	
REV A4	