



Index	Änderung	Tag	Name
G1	REVISED PER ECO-11-005150	28MAR11	RK/HMR
G2	ECR-12-019087	02NOV12	PKS/RRP



Teilschnitt: C - C



Schnitt: A - A



Schnitt: B - B



Drahtgrößenbereich: über 1...2,5 mm²

Alle Bandausführungen sind "SPICEFREE"

Leitungsquerschnitt in mm ²											
Cross-section in mm ²											
Single Connection	Einzelanschl.	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
0.5	x	x	x	x	x						
0.75	x	x	x	x	x						
1.0	x	x	x	x	x						
1.5	x	x	x	x	x						
2.0	x	x									
2.5	x										
3.0											

Angeschl. Leiter: FLK-r Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: Überlappungscrimp

927 855-9	927 854-9	CuZn	versilbert
-8	-8	CuSn	versilbert
-7	-7	CuSn	vorverzinnt
-6	-6	CuZn	vorverzinnt
-4	-4	CuSn	verzinnt
-3	-3	CuZn	verzinnt
-2	-2	CuSn	blank
927 855-1	927 854-1	CuZn	blank
Bestell-Nr. für Einzelanführung	Bestell-Nr	Werkstoff	Oberfläche
Crimp vorgeformt	Gep. 16.7.84 Widder	Gep. 16.7.84 Hück	Farbe

TE TE Connectivity			
POSITIVE LOCK - Steckhuelse		K	
Nicht-tole-erte Maße : 0.2	Form B	Technische Nr. 927 854	REV G2
Maßstab 5:1			