





Flachstecker DIN 46244-A2.8-0.5
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift



1050 μ

5/250~

50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56  

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N

Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION 	Pause COPY	Blatt von SHEET OF		S	Zeichn./DRAWING NO. 1050.1122
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1		
		bis/UP TO	über/OVER						
		6	6 bis/UP TO 30						
		0.2	0.3			0 10 20 30 mm		Schnappschalter	
d			i						
c			h		gez./DRAWN BY 03.12.91 Ble				
b	29547	08.06.00 pfu	g						
a	22621	19.01.94 mk	f						
			e		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				