

Artikelnummer: 773-496
Produktbeschreibung: Ex e II-Verbindungsdoosenklemme; 6-Leiter-Klemmen; für Ex e II-Anwendungen geeignet; Steckklemm-Anschluss



Verpackungseinheit 1000 10*100 Stück

Produktgruppe	7 (INSTALLATIONSTECHNIK)
Querschnitt von [mm ²]	0,75 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	18 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e
Anschluss technik	Steckklemm-Anschluss
Bemessungsspannung EN	550 V
Nennstrom	24 A
Gewicht	3,616 g
Farbe	lichtgrau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Polzahl	6
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	18,8 mm
Breite [inch]	0,74 in
Tiefe [mm]	19,5 mm
Tiefe [inch]	0,768 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,47 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm²]
773-496	AEX	E185892	300/600	20/5	18-12
773-496	DEMKO	DEMKO03ATEX131845 U	550	24	2,5

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten