





NOTES;

1. MUST BE KEPT BETWEEN Z AND 2mm.
2. THE MATING CAP HOUSING PART NUMBER; 178764
3. APPLIED CONTACT PART NUMBER; 175265, 175266, 175268, 175269
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. 108-5342
5. RETAINER COLOR : ALL WHITE

注:

1. Z 面より 2mm の範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型番: 178764
3. 内装するリセプタクルコンタクト型番: 175265, 175266, 175268, 175269
4. 適用製品規格番号: 108-5342
5. リテーナは全て白色



淡灰 (LIGHT GRAY)	6-917992-6
黄 (YELLOW)	917992-7
灰 (DARK GRAY)	917992-8
青 (BLUE)	917992-5
黒 (BLACK)	917992-2
白 (WHITE)	917992-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

						Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				△ 色 (COLOR)		型番 (P/N)	
										AMP				日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
						組合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)		.040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 26Pos. PLUG HOUSING .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 26極 プラグ ハウジング					
						mm ² (AWG -)		mmφ									
						材料 (MATERIAL)		色 (COLOR)		一般公差		LOC		番号 (No.)			
						PBT		SEE TABLE 表参照				B		J			
A 追加 -5,-6 FJ00- -7,-8 -6 2647-95						DR. 5/22/95		DE. 5/22/95		10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°				917992			
O 作成 FJ00- 2342-95						CHK. 5/19/95		APP. 5/22/95				尺度 (SCALE)		REV.			
LTR 変更 (REVISION RECORD)						D.MATSUURA		A.TOMITA				2-1		A			
														SHEET 1 OF 1			