

# ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

## LATCH TYPE FLUSH HANDLES (BOTH SIDE TYPE)

PAT. PEND.

3点締め  
3-point securing lockA-884-A-1(表面)  
(Front)2点締め  
2-point securing lockA-884-B-2(裏面)  
(Rear)1点締め  
1-point securing lockA-884-C-1(表面)  
(Front)インナーハンドル  
Inner handle


A-884-D-1

インナーハンドル  
Inner handle


A-884-D-2

キーNo.T0230  
Key


[A-884-A-1]




[A-884-A-2]



[A-884-B-1]



[A-884-B-2]




**A-884**  
アルミニウム製
**特徴 Feature**

- 扉の内外よりハンドル操作ができます。
- 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。

- Can be operated from inner and outer side.
- Selection can be made from the 1-point (latch type) securing lock, 2-point securing lock, 3-point securing lock, and the outer or the inner handle.

仕様 • 材質: アルミニウム合金(ADC)

• 表面仕上: 焼付塗装  
本体/シルバーメタリック  
ハンドル/ブラック

• 付属品: キー2本

用途 • 特装車・キャンピングカー・バス

納期 • 標準品...納期お問合せください

備考 • ロッドは付属していません。

• 適用パネル厚20mm

⚠ • 快適にご使用頂くため、随時潤滑スプレー等を注入し、動作確認してください。

Specifications • Material: Aluminum alloy (ADC)  
• Finish: Baked

Main unit: Silver metallic  
Handle: Black

• Accessories: Two keys


Specific- • Specially equipped vehicles, camping  
use cars and buses

Remarks • The rod is optional.


• Applicable panel thickness: 20mm.

⚠ • For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



取付け方法  
Installation method



ラッチとの組合せにより  
三点締めが可能です。  
3-point securing lock  
in combination with  
the latch is available.





A-151-ST-1  
(378ページ)  
(378page)





各種ストライカーガーございます。  
Various types of  
striker are available.

C-1625-ST  
(378ページ)  
(378page)

[A-884-D-1]



[A-884-D-2]



商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-884-A-1	2D	3点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1)付属 3-point securing lock, inner handle (L)	1,005	01441	¥7,300	5個～	¥7,008
A-884-A-2	2D	3点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2)付属 3-point securing lock, inner handle (S)	830	01545	¥6,700	5個～	¥6,432
A-884-B-1	2D/3D	2点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1)付属 2-point securing lock, inner handle (L)	1,030	01546	¥7,200	5個～	¥6,912
A-884-B-2	2D/3D	2点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2)付属 2-point securing lock, inner handle (S)	860	01547	¥6,700	5個～	¥6,432

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-884-C-1	● 2D	1点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1)付属 1-point securing lock, inner handle (L)	1,050	01548	¥6,800	5個～	¥6,528
A-884-C-2	2D	1点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2)付属 1-point securing lock, inner handle (S)	880	01549	¥6,200	5個～	¥5,952
A-884-D-1	2D	インナーハンドル大タイプ Inner handle (L)	430	01550	¥2,800	5個～	¥2,688
A-884-D-2	2D	インナーハンドル小タイプ Inner handle (S)	240	01551	¥2,200	5個～	¥2,112

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

TAKIGEN  
総合 24

367