

Gehäuse - HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - 1604811

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Stutzen 1x M32, Leitungsabgang seitlich

Abbildung zeigt Tüllengehäuse in den Varianten, für Querbügel und Längsbügel und mit Querbügel, mit geradem Kabelabgang

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918881467

Technische Daten

Maße

Höhe	76 mm
Breite	43 mm
Länge	94 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Bauform	B16
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	für Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M32
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen

Gehäuse - HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - 1604811

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Vollverschraubung

HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



Gehäuse - HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - 1604811

Zubehör

HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Zeichnungen

Maßzeichnung

