




Bumpon™

Selbstklebende Elastikpuffer

Der Fortschritt für den Stillstand



3M

Bumpon™ selbstklebende Elastikpuffer

● sind einsetzbar als:

- Gerätefuß
- Abstandshalter
- Anschlagpuffer
- Vibrationsdämpfer

● bieten Merkmale wie:


- hoher Reibungskoeffizient
- Dauerelastizität
- Abriebfestigkeit
- rationelle Montage

● verhindern:


- Verrutschen
- Verkratzen
- Geräusche etc.

● sind lieferbar:


- in unterschiedlichen Farben sowie hochtransparent
- in unterschiedlichen Formen und Abmessungen
- als Rollenware in unterschiedlichen Dicken, Breiten und Farben
- als Formstanzteile.




SJ 5302
hochtransparent
Höhe: 2,2 mm, Ø 7,9 mm




SJ 5076 = 525731
schwarz
Höhe: 2,8 mm, Ø 8,0 mm




SJ 5007 = 540170
schwarz
Höhe 2,5 mm / Breite 10,2 mm




SJ 5003 = 525774
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 5,0 mm, Ø 11,1 mm




SJ 5306
hochtransparent
Höhe: 3,8 mm, Ø 9,5 mm




SJ 5012 = 525702
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 3,5 mm, Ø 12,7 mm




SJ 5008
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 3,1 mm, Breite 12,7 mm




SJ 5027
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 7,9 mm, Ø 16,0 mm




SJ 5303
hochtransparent
Höhe: 5,0 mm, Ø 11,1 mm




SJ 5744
schwarz
Höhe: 4,0 mm, Ø 19,0 mm




SJ 5018 = 525812
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 5,8 mm, Breite 12,7 mm




SJ 5017 = 525750
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 9,6 mm, Ø 19,0 mm



SJ 5312 = 540161
hochtransparent
Höhe: 3,5 mm, Ø 12,7 mm




SJ 5780
schwarz
Höhe: 5,5 mm, Ø 20,0 mm



SJ 5023 = 525820
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 7,6 mm, Breite 20,6 mm




SJ 5009 = 525847
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 10,1 mm, Ø 22,3 mm



SJ 5344
hochtransparent
Höhe: 4,0 mm, Ø 19,0 mm



SJ 5514
schwarz, weiß, grau, braun
Höhe: 13,2 mm, Ø 20,6 mm



SJ 5705
schwarz
Höhe: 6,1 mm, Breite 31,75 mm

Bumpon™ Rollenware – für Formstanzteile

Dicken: 0,8 mm – 6,4 mm

Weitere Informationen auf Anfrage.

Alle Abmessungen sind nicht für Spezifikationen bestimmt.


3M™ Bumpon™ Elastikpuffer auf Kundenwunsch

Produkte Informationen

Elastikpuffer

Farbe :	Nach Kundenwunsch.	Lieferart :	Bumpon Elastikpuffer können auf Blöcken, Streifen oder Rollen geliefert werden.
Klebstoff:	Farbige Bumpons : - Für glatte Oberflächen : Acrylat oder synthetischer Gummi-Harz Klebstoff - Für raue Oberflächen : Schaumstoff-Klebeband Transparente Bumpons : - Für glatte Oberflächen : Acrylat Klebstoff - Für raue Oberflächen : extra dicker Acrylat Klebstoff	Design Kriterien :	Siehe unten aufgeführtes Diagramm.
Material :	Polyurethan, farbig oder transparent. Shorehärte: A 70 für farbig, A 75 für transparente Bumpons.	Technische Zeichnung :	Muss vom Kunden geprüft sein, bevor die Bumpon Elastikpuffer produziert werden.
Formen :	Rund, rechteckig, quadratisch, Zylinder, Halbkugel, Streifen oder individuell nach Ihrer Wahl.	Minimum Bestellmenge:	Dimension grösser als 19 mm : 15'000 Stück. „ Dimension kleiner als 19 mm : 30'000 Stück.

Design Kriterien für Elastikpuffer



1. Maximale Höhe : 19.1 mm, minimale Höhe : 2.2 mm (ohne Schutzpapier).
2. Der Neigungswinkel ist proportional zur Bumpon Höhe. Der minimale Winkel beträgt 5°.
3. Hohlräume sind nur auf der Bumpon Oberfläche möglich.
4. Der Boden des Bumpons muss flach sein.
5. Die überlaufkante inklusiv Klebstoffbeschichtung haben eine durchschnittliche Höhe von 0.5 1 mm.
6. Keine scharfen Ecken. Die Ecken sind leicht abgerundet.
7. Einige Bumpon Formen verlangen einen Grundradius (leicht konkav).

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

Rollenmaterial

Farbe :	Nach Kundenwunsch.
Klebstoff:	Acrylat oder synthetischer Gummi-Harz Klebstoff.
Material :	Polyurethan, farbig oder transparent. Shorehärte : A 65 für SJ-5800, SJ-6000 und SJ-6200 Serien. A 32 für SJ-5900 Serien.
Maximale Breite :	342.9 mm für Spezialproduktionen. 228.6 mm für Standardproduktionen.
Minimum Bestellmenge:	90 m².
Minimale Dicke :	- 1.6 mm für SJ-5900 Serien. - 0.8 mm für SJ-5800, SJ-6000 und SJ-6200 Serien.
Maximale Dicke :	- 7.9 mm für SJ-5900 Serien. - 4.8 mm für SJ-5800, SJ-6000 und SJ-6200 Serien.
Dicken-Toleranz :	+/- 0.13 bis 0.5 1 mm, abhängig von der Gesamtdicke.
Schneid-Toleranz :	0.8 mm für 114.3 mm, 228.6 mm und 342.9 mm Rollen.