

Datenblatt / Data Sheet

LED-Signallampe mit 2x3 superhellen LEDs

Ba15d - 20x45mm

LED Signal lamp with 2x3 superbright LEDs - Ba15d - 20x45mm



Ausführung / Version 24V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182831	182832	182833	182835	182836
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	52160211	52160212	52160213	52160214	52160215
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Lichtstärke / Luminous intensity	5000mcd	5000mcd	23000mcd	8000mcd	21900mcd
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Stromstärke / Current	20mA				
Anzahl LEDs / Number of LEDs	6 (2x3)				
Abstrahlwinkel / Beam angle	360°				
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C~+50°C				

Ausführung / Version 230V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182838	182840	182841	182843	182844
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	52162411	52162412	52162413	52162414	52162415
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Lichtstärke / Luminous intensity	5000mcd	5000mcd	23000mcd	8000mcd	21900mcd
Spannung / Voltage	230V AC/DC				
Stromstärke / Current	20mA				
Anzahl LEDs / Number of LEDs	6 (2x3)				
Abstrahlwinkel / Beam angle	360°				
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C~+50°C				

Abmessungen / Dimensions:

