



### Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel und Metallgeflecht

#### • PCSB-FM starres Außengewinde, IP54

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.  
Erfüllt IP54.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard PCSB-FM mit starrem Außengewinde.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ            | Nennmaß | Gewindemaß (metrisch) | Gewindemaß (PG) | Inhalt |
|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|
| 166-33808 | PCSB12-FM-PG9  | 12      | –                     | PG9             | 10     |
| 166-33800 | PCSB12-FM-M16  | 12      | M16                   | –               | 10     |
| 166-33809 | PCSB16-FM-PG11 | 16      | –                     | PG11            | 10     |
| 166-33801 | PCSB16-FM-M16  | 16      | M16                   | –               | 10     |
| 166-33802 | PCSB16-FM-M20  | 16      | M20                   | –               | 10     |
| 166-33803 | PCSB20-FM-M20  | 20      | M20                   | –               | 10     |
| 166-33810 | PCSB20-FM-PG16 | 20      | –                     | PG16            | 10     |
| 166-33804 | PCSB25-FM-M25  | 25      | M25                   | –               | 10     |
| 166-33811 | PCSB25-FM-PG21 | 25      | –                     | PG21            | 10     |
| 166-33805 | PCSB32-FM-M32  | 32      | M32                   | –               | 2      |
| 166-33812 | PCSB32-FM-PG29 | 32      | –                     | PG29            | 2      |
| 166-33806 | PCSB40-FM-M40  | 40      | M40                   | –               | 1      |
| 166-33813 | PCSB40-FM-PG36 | 40      | –                     | PG36            | 1      |
| 166-33807 | PCSB50-FM-M50  | 50      | M50                   | –               | 1      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

#### Materialdaten

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Material           | Messing vernickelt (NPB) |
| Farbe              | Metall (ML)              |
| Betriebstemperatur | -100 °C bis +300 °C      |



#### • PCSB-SM drehendes Außengewinde, IP54

Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt.  
Erfüllt IP54.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung
- Mit drehendem Außengewinde am Hauptteil
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard PCSB-SM mit drehendem Außengewinde.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ            | Nennmaß | Gewindemaß (metrisch) | Gewindemaß (PG) | Inhalt |
|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|
| 166-33900 | PCSB12-SM-M16  | 12      | M16                   | –               | 10     |
| 166-33908 | PCSB12-SM-PG9  | 12      | –                     | PG9             | 10     |
| 166-33901 | PCSB16-SM-M16  | 16      | M16                   | –               | 10     |
| 166-33902 | PCSB16-SM-M20  | 16      | M20                   | –               | 10     |
| 166-33909 | PCSB16-SM-PG11 | 16      | –                     | PG11            | 10     |
| 166-33903 | PCSB20-SM-M20  | 20      | M20                   | –               | 10     |
| 166-33910 | PCSB20-SM-PG16 | 20      | –                     | PG16            | 10     |
| 166-33904 | PCSB25-SM-M25  | 25      | M25                   | –               | 10     |
| 166-33911 | PCSB25-SM-PG21 | 25      | –                     | PG21            | 10     |
| 166-33905 | PCSB32-SM-M32  | 32      | M32                   | –               | 2      |
| 166-33912 | PCSB32-SM-PG29 | 32      | –                     | PG29            | 2      |
| 166-33906 | PCSB40-SM-M40  | 40      | M40                   | –               | 1      |
| 166-33913 | PCSB40-SM-PG36 | 40      | –                     | PG36            | 1      |
| 166-33907 | PCSB50-SM-M50  | 50      | M50                   | –               | 1      |
| 166-33914 | PCSB50-SM-PG42 | 50      | –                     | PG42            | 1      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.