

4

3

2

1





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG
14.JUN -- 2002
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC
A1
DIST
-
PROJECT NR.:
EGLPC01058

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B1	ITEM 4: MOUNTING SCREW CHANGED	03FEB2006	SH	RK
	B2	REVISED PER ECO-09-027197	18DEC2009	KK	AEG
	B3	ECR-11-006877	07OCT2011	RK	KMA



PACKING UNIT: PARTS PACKED LOOSE PIECE INTO MINIGRIP BAG
10 MINIGRIP BAGS PACKED INTO FOLDING BOX
MINIMUM ORDER QTY 120 PIECES
RECOMMENDED CABLE DIAMETER: 4.8mm - 11mm
VERPACKUNGSEINHEIT: TEILE LOSE IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
10 PLASTIKBEUTEL IN FALTSCHÄCHTEL VERPACKT
MINDESTBESTELLMENGE 120 STÜCK
EMPFOHLENE KABELDURCHMESSER: 4.8mm - 11mm

1534 807	2	-	7	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW SCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	2	2	6	CABLE CLAMP KABELSCHELLE	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	5	5	5	TAPTITE-SCREW M2.5x8 TAPTITE-SCHRAUBE M2.5x8	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	-	2	4	MOUNTING SCREW UNC 4-40 MONTAGESCHRAUBE UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	1	1	3	DUMMY PLATE BLINDPLATTE	PLAIN BLANK	STEEL STAHL
	1	1	2	COVER HALF (UPPER PART) KAPPENHAELFTE (OBERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
	1	1	1	COVER HALF (LOWER PART) KAPPENHAELFTE (UNTERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
TE ORDER NO. BESTELL-NR.	-2	-1	POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				DWN M.Bollenbach 14 JUN2002	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm				CHK R.Kraemer 14 JUN2002		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD G.Feldmeier 14 JUN2002		
0 PLC ±0.15 1 PLC ±0.15 2 PLC ±0.15 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±1				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18880-1		
MATERIAL -				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18584-1	NAME HD20 - COVER KIT (15 POS.) HD20 - KAPPENKIT (15 POL.) WITH CABLE CLAMP / MIT KABELSCHELLE	
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -				WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1534807	RESTRICTED TO NUR FUER -
				SCALE MASSSTAB 5:2	SHEET BLATT 1	OF VON 1
					REV B3	

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE C IS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
2 CROSS RECESSED HEAD PUNCHES Z PLUS-MINUS OR PLUS (POZIDRIV)
KREUZSCHLITZSTEMPEL Z PLUS-MINUS ODER PLUS (POZIDRIV)