

**RAFIX 22 QR - Drucktaster nicht beleuchtbar, flache Blende,
Bund rund, Frontring Metall, tastend**

1.30.240.121/0200



Approbationen

ENECA	IEC 61058
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	opak weiß
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	9,4 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtung	nein

Mechanische Kennwerte

Betätigungswege	4 mm
Betätigkraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Anschlagfestigkeit min.	100 N

Sonstige Angaben

Lebensdauer (Schaltzyklen)	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

