

CBロック

CB LOCKS


C

ファスナー


ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターグレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策


パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)フリーザー
金具ラッシング
システム

C-1369-J



●専用シリンダー錠組込みタイプもあります。
お問合せ下さい。



動作 Operation

施錠状態
Locked90度回転
Turn 90°アイナットにて引き出し
Lift up with eye nutSpecific-
ations

- Mass: 586g
- Material: Stainless steel (SUS304)

Operation① Insert handle and turn it 90° clockwise

② Fix M20 eyenut to protruded screw

Specific-
use

Remarks

• Special handle (C-1369-H) is optional.

• Eye nut is not included in accessories.

**C-1369-J**

ステンレス製

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 専用ハンドル(C-1369-H)で90°回転することにより解錠します。
- アイナット(B-132-20等)にて吊り上げが可能です。
- 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
- Oリング内蔵で、防水性に優れています。
- To be unlocked by turning the special handle 90°.
(C-1369-H)
- Can be lifted by the eye nut. (B-132-20 and others)
- The inner cylinder protrudes when unlocking, so you don't fail to lock.
- It's waterproof because of O ring.

仕様

- 製品質量: 586g
- 材質: ステンレス鋼(SUS304)

動作

- ①ハンドルを挿し右に90°回転させます。
- ②突出してきたねじ部にM20のアイナットを取り付ける。

用途

- CC BOX・情報BOX・グレーチング

- 標準品・・・納期お問合せ下さい

- ゴミのつまらないキャップ式も製作致します。
お問合せ下さい。

- 専用ハンドル(C-1369-H)は別売りです。

- アイナットは付属しておりません。

- チタニウム製も製作致します。

Specific-

use

- Mass: 586g

- Material: Stainless steel (SUS304)

Operation① Insert handle and turn it 90° clockwise

② Fix M20 eyenut to protruded screw

Specific-
use

Remarks

• Special handle (C-1369-H) is optional.

• Eye nut is not included in accessories.

商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1369-J	●	2D	22911 ¥5,000	5個～	¥4,800

● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。