



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 121208
Artikelnummer: 7811210
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016102
E-Nummer:
Finland: 3420048
Dänemark: 8212045680
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		125	124	81	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		4.9	4.9	3.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:		Aluminium			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:		RAL 7001			
Deckelfarbe:		RAL 7001			
		Rostfreier Stahl			
Deckelschraubenmaterial:					
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:		-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:		-60 ... 175 °F			
Zubehör:					
AM 1212		Montageplatte			
ARH 12		Tragschiene TS 35			
MR 75005		Selbstschneidende Taptite Schraube M5			
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

ALU 125x124x81

