

Ø 4 mm-Programm

Federkorbstecker

Ø 4 mm-Programme

Lamella-basket plugs

Federkorbstecker

- Schraubanschluss bis 1 mm²
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S/1/..(Farbe)



- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PP (Polypropylen)
für Leitungsquerschnitt bis **1 mm²**
für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug

- screw terminal
- stackable
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 15 S/1/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve PP (Polypropylene)
for wire square section up to **1 mm²**
for insulation diameter up to **4 mm**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	FK 15 S/1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Griffhülse für Leitung	Ø 4 mm
Farben ¹⁾	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten	
Anschluss	schrauben
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von - 25 °C bis + 90 °C

¹⁾ andere Farben, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage

General information	
Order No.	FK 15 S/1 / ..(colour) contact parts nickel-plated
sleeve for lead	Ø 4 mm
colours ¹⁾	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple
Technical data	
terminal	screw
transition resistance	3 mΩ
rated voltage	30 VAC / 60 VDC
rated current	16 A
operating temperature	from - 25 °C to + 90 °C

¹⁾ other colours and platings on request