



■ Gestanzte Klemmkabelschuhe, Cu 16 - 300 mm²

- Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich

Eigenschaften

- Auch zum Verarbeiten im Freien
- Wahlweise mit 2 oder 4 Schrauben erhältlich

Werkstoff

- Cu-ETP
- Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60

Oberfläche

- galvanisch verzinkt

Bestellinfo

- Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"

Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Anzahl der Schrauben	Abmessung mm						Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
			d2	b	b1	h	l	k		
6 - 10	572R6	2	6,5	15,0	18,0	10	23,0	M4	1,30	50
10 - 16	573R6	2	6,5	15,0	20,5	14	27,0	M5	1,30	50
	573R8	2	8,5	15,0	20,5	14	27,0	M5	1,30	50
16 - 25	574R8	2	8,5	15,0	25,0	16	30,0	M5	2,75	50
16 - 25	584R8	4	8,5	18,5	22,5	16	36,0	M5	3,70	25
	584R10	4	10,5	19,5	22,5	16	37,0	M5	3,75	25
25 - 35	575R8	2	8,5	18,5	24,0	16	25,5	M5	2,50	50
25 - 35	585R8	4	8,5	18,5	24,0	16	38,5	M5	4,30	25
	585R10	4	10,5	21,5	24,0	16	42,0	M5	4,65	25
	585R12	4	13,0	21,5	24,0	16	42,0	M5	4,50	25
35 - 50	586R10	4	10,5	19,0	28,0	19	46,0	M6	6,75	25
	586R12	4	13,0	21,0	28,0	19	47,0	M6	6,70	25
50 - 70	587R10	4	10,5	23,5	31,0	19	51,0	M6	9,35	10
	587R12	4	13,0	23,5	31,0	19	51,0	M6	9,30	10
70 - 95	588R10	4	10,5	24,0	34,0	25	57,0	M6	12,00	10
	588R12	4	13,0	24,0	34,0	25	57,0	M6	11,85	10
95 - 150	589R10	4	10,5	30,0	42,0	32	61,0	M8	20,15	10
	589R12	4	13,0	30,0	42,0	32	61,0	M8	20,20	10
	589R16	4	17,0	30,0	42,0	32	61,5	M8	20,10	10
150 - 240	590R10	4	10,5	34,0	48,5	32	68,5	M8	24,40	5
	590R12	4	13,0	34,0	48,5	32	68,5	M8	24,35	5
	590R16	4	17,0	34,0	48,5	32	68,5	M8	24,30	5
	590R20	4	21,0	36,0	48,5	32	70,5	M8	24,25	5
185 - 300	592R12	4	13,0	32,0	50,0	37	68,5	M8	27,95	5
	592R16	4	17,0	32,0	50,0	37	68,5	M8	28,00	5
	592R20	4	21,0	34,5	50,5	37	70,0	M8	27,95	5