



Informationsblatt

(Information sheet)



Ansicht A
(View A)



– max. Abweichung LK–Achse zur Sockelachse 0.5 mm
(– max. deviation vertical axis of filament 0.5 mm)

Nennspannung	(rated voltage):	5.5 V	
Stromaufnahme:	(current):	1.0 A $\pm 8\%$	bei (at) 5.5V
Lichtstrom:	(luminous flux):	100 lm $\pm 15\% \hat{=}$ 7.96 cp	bei (at) 5.5V
Lichtstromverhalten:	(lumen maintenance):	min.90 % nach 30 h	bei (at) 5.5V
Lebensdauer B50:	(lifetime B50):	40 h	bei (at) 5.5V
Leuchtkörperlänge:	(filament length):	1.9 mm	
Leuchtkörperdurchm.:	(filament diameter):	0.4 mm	
Sockel:	(base):	PX13.5s	
Typnummer:	(type number):	HPR36	

Maße in mm (dimensions in mm)

PHILIPS Philips Automotive Lighting Business Center Plauen			Benennung		Code-Nr.		1	PN02/0444	24.07.02	Unger
			Halogenminiaturlampe		9238 970 09100		2	*	*	*
			HPR36 5.5V 1.0A PX13.5s		(068054)		3	*	*	*
							4	*	*	*
							5	*	*	*
							6	*	*	*
							7	*	*	*
							8	*	*	*
							9	*	*	*
							V	Änderung	Datum	Name
Datum			Name		Blatt					
Gezei.	24.07.02	Schaarschmidt	zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab					
Bearb.			Maße		Winkel					
TE					–					
Ers.f.:			Verteiler:		Darstellung n. europ. Norm					
Datei: 9238\970\09100100			Original Dok., TE:		V:					