







- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176271-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J
 - 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 - 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
 - プラスチック、パネルの場合、先端部に
Rなき様御配慮ください。

NOTES

- PRODUCT SPEC, 108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT, 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
- MATING CONN, P/N
PLUG HSG, 176271-□
REC CONTACT, 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
- INSTRUCTION SHEET: IS-503J
- APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
- INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
- EAGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.



黒 (BLACK)	2	176292-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	2	176292-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 株式会社 Tokyo, Japan			
適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)				絶縁外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 2極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96 mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (PANEL MOUNT)			
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)				仕上 (FINISH)				一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
DR. 4/12 '90 Y. NARISAWA				DE. 4/12 '90 M. SHINDO				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176292			
CHK. 11/19 '90 Y. FUJITA				APP. 11/20 '90 N. ONOUE				尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE							