

Isoliertüllen für Steckhülsen 2,8 mm / 4,8 mm / 6,3 mm

Douilles pour languettes

Housings for tabs

6,3 mm

Werkstoff:

PA = Polyamid
PE = Polyethylen
PV = PVC (Polyvinylchlorid)
PP = Polypropylen

Matière:

PA = polyamide
PE = polyéthylène
PV = PVC (chlorure polyvinyle)
PP = polypropylène

Material:

PA = polyamid
PE = polyethylene
PV = PVC (polyvinylchlorid)
PP = polypropylene

Temperaturbeständigkeit:


PA -55°C bis +105°C
PE -60°C bis +80°C
PVC -10°C bis +75°C
PP -25°C bis +90°C

Résistant à une température de:

PA -55°C à +105°C
PE -60°C à +80°C
PVC -10°C à +75°C
PP -25°C à +90°C

Temperature range:


PA -55°C up to +105°C
PE -60°C up to +80°C
PVC -10°C up to +75°C
PP -25°C up to +90°C



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3938pp

mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14




3938pe

mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



3941pa


mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3941pa3

mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



3941pe0


mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3940pv

mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



3943pv


mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


3948pv

mm² 0.5-2.5 mm²
AWG 22-14



39411pa

mm² 0.5-1.5 mm²
AWG 22-16



39412pa

mm² 1.5-2.5 mm²
AWG 16-14