

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク


ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

526



T型ハンドル

T-SHAPED HANDLES



A-21
 亜鉛合金製



A-21-1

A-21-3


 パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


Handle turning direction


特徴 Feature
●左右兼用型
●For both left-hand and right-hand use.
仕様 ●材質: 亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: クロムめっき (MZCr)
用途 ●配分電盤・制御盤
納期 ●標準在庫品
備考 ●特別な表面処理はご相談ください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
Specifications ●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use ●Power/distribution and control boards.
Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

 止め金
 Stopper plate

 止め金は646～650ページの□8穴の中からお選びください。
 Select the stopper plate with □8-hole on page 646 to 650.

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	L	(H ₁)	H ₂	ØD ₁	ØD ₂	P	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
									数量 Quantity	単価 Price			
A-21-1	●	●	65	35	7.5	31	11	13.5	1.5	90	00077	¥470	20個～ ¥451
A-21-2	●	●	55	31	7.5	30	10	13		80	00078	¥450	30個～ ¥432
A-21-3	●	●	45	28	7	28	9	12	1	65	00079	¥420	30個～ ¥403

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。