

■ Isolierte Quetschkabelschuhe 0,1 - 6 mm²

Gabelform



- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Im Pressbereich hartverlötet
- Schnelle Montage durch direktes Unterschrauben

Eigenschaften


- Herstellung nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse
- halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit bis 105° C

Werkstoff

- Cu-ETP
- Isolierhülse: PA

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Nenngröße nach DIN	Abmessung mm								Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
				d1	d2	d3	d4	l	a1	a2	s		
0,1-0,4	*619C3	■	--	--	3,2	5,0	--	14,0	--	--	0,5	0,020	100
0,5-1	620C3	■	3,0-1	1,6	3,2	6,0	4,5	16,5	5	10,5	0,8	0,060	100
	620C35	■	3,5-1	1,6	3,7	6,8	4,5	17,5	5	10,5	0,8	0,060	100
	620C4	■	4,0-1	1,6	4,3	6,8	4,5	17,5	5	10,5	0,8	0,070	100
	620C5	■	5,0-1	1,6	5,3	10,0	4,5	18,5	5	10,5	0,8	0,090	100
	*620C6	■	--	1,6	6,5	11,0	4,5	20,5	5	10,5	0,8	0,080	100
1,5-2,5	630C3	■	3,0-2,5	2,3	3,2	6,0	5,1	17,5	5	11,5	0,8	0,060	100
	630C35	■	3,5-2,5	2,3	3,7	6,8	5,1	18,5	5	11,5	0,8	0,065	100
	630C4	■	4,0-2,5	2,3	4,3	6,8	5,1	18,5	5	11,5	0,8	0,080	100
	630C5	■	5,0-2,5	2,3	5,3	10,0	5,1	20,5	5	11,5	0,8	0,090	100
	630C6	■	6,0-2,5	2,3	6,5	11,0	5,1	22,5	5	11,5	0,8	0,110	100
4-6	650C4	■	4,0-6	3,6	4,3	8,0	6,5	20,5	6	12,5	1,0	0,140	100
	650C5	■	5,0-6	3,6	5,3	10,0	6,5	21,5	6	12,5	1,0	0,160	100
	650C6	■	6,0-6	3,6	6,5	11,0	6,5	22,5	6	12,5	1,0	0,170	100
	650C8	■	8,0-6	3,6	8,4	14,0	6,5	25,5	6	12,5	1,0	0,220	100
	650C10	■	10,0-6	3,6	10,5	18,0	6,5	27,5	6	12,5	1,0	0,280	100

- ▶ * = nicht genormt
- ▶ Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178