


IEEE-1394-Steckverbinder IEEE 1394 connectors · Connecteurs IEEE 1394



2436

IEEE-1394-Anschlusskabel,
4-poliger Steckverbinder auf 6-poliger Steckverbinder

1. Werkstoffe

Umspritzung PVC, Farbe schwarz

2. Mechanische Daten

Kabel 4 × 30 AWG, doppelt geschrimt, nach UL 20379
Kontaktierung mit IEEE-1394-Kupplungen
2415 01, 2416 01, 2416 02, 2417 01, 2417 02

2436


IEEE 1394 connecting cable,
4 pole connector to 6 pole connectore

1. Materials


Molding PVC, colour black

2. Mechanical data

Cable 4 × 30 AWG, double shielded, acc. to UL 20379
Mating with IEEE 1394 sockets
2415 01, 2416 01, 2416 02, 2417 01, 2417 02



PINOUT CONFIGURATION



2436

Câble de raccordement IEEE 1394,
connecteur mâle à 4 pôles sur connecteur mâle à 6 pôles

1. Matériaux

Surmoulage PVC, couleur noir

2. Caractéristiques mécaniques

Câble 4 × 30 AWG, doublement blindé,
suivant UL 20379
Raccordement avec embases femelles IEEE 1394
2415 01, 2416 01, 2416 02, 2417 01, 2417 02

Bestellbezeichnung Designation/Désignation

2436 01	1,0 m	250
2436 02	2,0 m	250
2436 03	3,0 m	250
2436 05	4,5 m	250

VE