









SCALE 6:1

NOTES :

1. CES EMBASES SONT PREVUES POUR ETRE ACCOUPLEES AVEC LES FICHES "HEI402" DOUBLE RANGEES.
(These headers are designed to be mated with "HEI402" connectors double row)
2. LES REFERENCES SUIVIES D'UN * SONT LES VERSIONS NORMALISEES SELON LA
NORME CEI 603-8
(The parts numbers followed by * are covered by the international standard IEC 603-8)
3. REVETEMENT DES CONTACTS: ETAIN PUR SUR NICKEL
(Contacts plating: lead free tin over nickel)
4. MATIERE PLASTIQUE: THERMO-PLASTIQUE HAUTE TEMPERATURE, UL-94V0, COULEUR BLEUE
(Plastic material: High temperature thermoplastic, UL-94V0, Blue color)
MATIERE DES CONTACTS: BRONZE PHOSPHOREUX
(Contacts material: phosphor bronze)
5. MARQUAGE DU TYPE D'EMBASE (HEI402) A L'ENCRE NOIRE
(header type marking (HEI402) with black ink)
6. MARQUAGE DE LA DATE A L'ENCRE NOIRE :
(date code marking with black ink) :



50.80	48.26	2x 20	2-281739-0
45.72	43.18	2x 18	1-281739-8 *
43.18	40.64	2x 17	1-281739-7
38.10	35.56	2x 15	1-281739-5 *
33.02	30.48	2x 13	1-281739-3
30.48	27.94	2x 12	1-281739-2 *
25.40	22.86	2x 10	1-281739-0 *
20.32	17.78	2x 8	0-281739-8 *
15.24	12.70	2x 6	0-281739-6 *
12.70	10.16	2x 5	0-281739-5 *
10.16	7.62	2x 4	0-281739-4 *
7.62	5.08	2x 3	0-281739-3 *
5.08	2.54	2x 2	0-281739-2
C	A	Nb DE POS	PART NUMBER
DIMENSIONS			DIM "D" = 2.9

DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV. NB DE DECIMALES) 0 PLC/DEC: ± 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.13 3 PLC/DEC: ±0.013 4 PLC/DEC: ±0.0001 ANGLES: ±5°		DWN/DESSINE 22NOV2000 C. COMBEDOUZON CHR/VERIFIE 22NOV2000 T. CORRIOLU APVD/APPROUVE 22NOV2000 Y. PETRONIN PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15053 APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION		 TE Connectivity	
MATERIAL/MATIERE TABLE		FINISH/FINITION -		WEIGHT MASSE APPROX. -		NAME TITRE HEADERS HE14, DOUBLE ROW, STRAIGHT -	
				SIZE FORMAT A2		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO UN PLAT C-281739		RESTRICTED TO RESERVE A -	
				CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIFORMET POUR REFERENCE	
				SCALE ECHELLE 5:1		SHEET FEUILLE 1	
				OF 		REV G1	