


NUMBER







METRIC

REC-27 95


U. 855-111 U. DWG S. C89-25173
單位、吋 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

ワイヤレンジ
WIRE RANGE
ID MARK



SECTION "A-A"



SECTION "B-B"

注記

-  低接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ▲ CONTACT TYPE, LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
 ▲ CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE
 (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
 ▲ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

A	H	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)	1-	-9
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μMIN.Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μMIN.Au-PL.)	1-	-2
A	OBSOLETE	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		-9
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μMIN.Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μMIN.Au-PL.)		
備考(REMARK)	接圧表示(ID-MARK)	めっきコード (PL ID NO)	仕上(FINISH)	A	型番(P/N) 175216-2
継点タイプ	(CONT. TYPE)				



線電線断面積 (MIRE RANGE) AWG 28-24 (0.08-0.2mmSQ)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ		名称 (NAME) "S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT, L/P) ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト L/P			
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超40mm以下: ±0.25 40mm超100mm以下: ±0.3 100mm超: ±0.3			
DR. 6/27/90 T-YONEBAYASHI		DE. T-YONEBAYASHI		SIZE B	LOC J	番号 (No.) 175216	
CHK. 14 FEB '91 H. OBATA		APP. 14 FEB '91 S. MANABE		尺度 (SCALE) 5-1		REV. A3	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) ☒ ☐ ☐ ☐