



C-100-A
黄銅製

特徴 Feature

- ・大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
- ・Small or large size is available. Select according to your application.

仕様

- ・材質: マグネット/フェライト(異方性)
ケース/黄銅板(C2680P)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- ・表面仕上: ケース/ニッケルめっき(MBNi)
受板/ニッケルめっき(MFNi)
- ・吸着力: C-100-A-1/118N
C-100-A-2/59N

用途
納期

- ・分電盤・工作機械
- ・標準在庫品

Specifications

- ・Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Brass plate (C2680P)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- ・Finish: Case: Nickel plating (MBNi)
Catch plate: Nickel plate (MFNi)
- ・Adsorption: C-100-A-1: 118N
C-100-A-2: 59N

Specific use




- ・Distribution boards and machine tools



C-100-A-1



C-100-A-2



●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10 2D/3D	CAD 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
C-100-A-1	●	2D/3D	70	20372	¥180	45個~	¥173	
C-100-A-2	●	2D/3D	37	20373	¥120	72個~	¥114	

※大量のご注文は更にお安くなります。

ラッチ
スナップ
錆前
装置
周辺
機器



C

ファスナー

ラッチ錆

DOOR CATCHES
ドア
キャッチ

スナップ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーリング

ロック

工業用

錆前

電磁波

対策