

Serie 7400 Kraftform einstellbare
Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit
Rapidaptor Schnellwechselfutter



- Anwendung:** Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Ausführung:** Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
- Präzision:** ± 6 % (EN ISO 6789).Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
- Griff:** Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Code	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm		
05074710001	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	155	6"	1
05074711001	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	155	6"	1