

Hand Taps

metric-fine ISO-thread DIN 13

Machos Mano

métrica fina ISO-rosca DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tolerance ISO2/6H

Mf

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	Price per Piece €	Price per Set €
M 3 x 0.35	40	9	3.5	2.7	26308	5,25	10,50
M 4 x 0.35	45	10	4.5	3.4	26310	5,25	10,50
M 4 x 0.5	45	10	4.5	3.4	26312	5,25	10,50
M 5 x 0.5	50	12	6.0	4.9	26314	5,25	10,50
M 5 x 0.75	50	12	6.0	4.9	26316	5,25	10,50
M 6 x 0.5	50	14	6.0	4.9	26317	5,25	10,50
M 6 x 0.75	50	14	6.0	4.9	26318	4,70	9,40
M 7 x 0.75	50	14	6.0	4.9	26320	4,70	9,40
M 8 x 0.5	50	19	6.0	4.9	26322	4,70	9,40
M 8 x 0.75	50	19	6.0	4.9	26324	4,70	9,40
M 8 x 1.0	56	22	6.0	4.9	26326	4,70	9,40
M 9 x 0.75	56	19	7.0	5.5	26328	5,25	10,50
M 9 x 1.0	63	20	7.0	5.5	26330	5,25	10,50
M 10 x 0.75	63	20	7.0	5.5	26332	5,25	10,50
M 10 x 1.0	63	20	7.0	5.5	26336	4,70	9,40
M 10 x 1.25	70	24	7.0	5.5	26338	5,25	10,50
M 11 x 1.0	63	20	8.0	6.2	26340	6,80	13,60
M 11 x 1.25	63	22	8.0	6.2	26342	6,80	13,60
M 12 x 0.75	70	22	9.0	7.0	26343	6,80	13,60
M 12 x 1.0	70	22	9.0	7.0	26344	6,80	13,60
M 12 x 1.25	70	22	9.0	7.0	26346	6,80	13,60
M 12 x 1.5	70	22	9.0	7.0	26348	6,30	12,60
M 13 x 1.0	70	22	11.0	9.0	26350	10,50	21,00
M 13 x 1.5	70	22	11.0	9.0	26351	10,50	21,00
M 14 x 0.75	70	22	11.0	9.0	26352	10,50	21,00
M 14 x 1.0	70	22	11.0	9.0	26353	10,50	21,00
M 14 x 1.25	70	22	11.0	9.0	26354	7,90	15,80
M 14 x 1.5	70	22	11.0	9.0	26356	6,80	13,60
M 15 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26358	11,60	23,20
M 15 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26360	11,60	23,20
M 16 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26362	11,60	23,20
M 16 x 1.25	70	22	12.0	9.0	26364	11,60	23,20
M 16 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26366	8,40	16,80
M 18 x 1.0	80	22	14.0	11.0	26370	12,60	25,20
M 18 x 1.25	80	22	14.0	11.0	26371	12,60	25,20
M 18 x 1.5	80	22	14.0	11.0	26372	9,50	19,00
M 18 x 2.0	80	22	14.0	11.0	26374	12,60	25,20

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

How to order/Como pedir:

M3x0,35 = 26308
M3x0,35, No. 1 = 26308-1
M3x0,35, No. 2 = 26308-2

Aplicación:

para uso general

- materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm²
- aceros no aleados y de baja aleación
- para agujeros pasantes y ciegos
- para roscar a mano

