


# LINEARMAGNET

## Rahmenmagnet



große Einbaugröße


übersteuerbar

extrem stabil

**ITS-LS 4035**

**M**

### Bauform



### Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlageräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Blechbügelmagnet, Groß und auch bei Nominalbestromung extrem kräftig.

Hub 25 – 40 mm


Gewicht: 530 g

Sehr hohe Kraft von Anfang an.

### Spulendaten

|                       |      |      |      |     |
|-----------------------|------|------|------|-----|
| Relative ED (Prozent) | 100  | 50   | 25   | 10  |
| Max. Leistung (Watt)  | 12,7 | 25,4 | 50,8 | 127 |
| Max. ED (Sekunden)    | ∞    | 160  | 80   | 32  |

### Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)



### Magnetausführungen

Varianten:

Zugmagnet

Druckmagnet mit Rückholfeder

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

### Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)