





WAR 283-9046-2

LTR	REVISION RECORD	DATE	Name
G1	REVISED PER ECO-11-005294	13APR11	HMR



Drahtgrößenbereich: 0,5 ÷ 1,0 mm²

Alle Bandausführungen sind "SPICEFREE"

Leitungsquerschnitt in mm ² CROSS-SECTION IN mm ²							
SINGLE CONNECTION Einzelanschlag		0.35	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00
		x	x	x			
0.35		x	x				
0.50	x	x	x				
0.75	x						
1.00	x						
1.50							
2.00							

Angeschlagener Leiter: FLK-r Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: Überlappungscrimp

927 853-9	927 852-9	CuZn 30	versilbert
- 8	- 8	CuSn 4	versilbert
- 7	- 7	CuSn 4	vorverzinnt
- 6	- 6	CuZn 30	vorverzinnt
- 4	- 4	CuSn 4	verzinnt
- 3	- 3	CuZn 30	verzinnt
- 2	- 2	CuSn 4	blank
927 853-1	927 852-1	CuZn 30	blank
Bestell-Nr. für Einzelausführung	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
Crimp vorgeformt	Gez 16.7.84 Widder	Gepr 16.7.84 Herth	Farbe

Benennung

POSITIVE LOCK - Steckhülse

Nicht tolerierte Maße
± 0,2 mm

Format **B**

Zeichnungs-Nr. **927852**

Maßstab **5:1**

K

G1