




TH390

PATENTED

IP68

2/3 poli



Capacità di connessione fino a 6°
Connection capability up to 6°

Morsettiera coassiale ad elevato grado IP. Versione 2 o 3 poli. Viti imperdibili.

Terminal block 2 or 3 poles with high IP rate. Captive screw.

Dati tecnici - Technical data

250-450V	4 °	IP68
PTI 250	T85° C	2-5 BAR

Poli - Poles	H05SS-F	Cavo - Wire
	Min.	Max.
2p-3p	3G 1.5mm²	3G 4mm²

Coppia torsione Torque force	Tubo-Corpo pressacavo Tube-Cable gland body	Corpo pressacavo-Dado Cable gland body-Nut
2p "I-L"	2.5 Nm 29	2.5 Nm 24
3p "I-L-T"	2.5 Nm 29	2.5 Nm 29

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C
PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

■ Nero - Black

Gomme - Rubbers

Gommini- sealing inserts: TPE-V
Guarnizioni - seals: SILICONE silicon

Bussole- Insert

M3 Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel

Bussola cieca End barrier insert	1	
Bussola STD STD insert	2	
Bussola WP WP insert	3	

Norme - Standards

EN60529:1991+A1:2000-
IP68:20MT/50MT-PROF;60 MIN
EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004



Codice - Part number

T H B . 3 9 0 . X X X

Min-Max Ø cavo - cable Ø 5÷13,5 mm

**2 poli
poles**

450V

THB.390.A1B

THB.390.A2B

THB.390.A3B

**3 poli
poles**

450V

THB.390.A1A

THB.390.A2A

THB.390.A3A

**2 poli
poles**

450V

THB.390.B1B

THB.390.B2B

THB.390.B3B

**3 poli
poles**

450V

THB.390.B1A

THB.390.B2A

THB.390.B3A

**2 poli
poles**

250V

THB.390.C1B

THB.390.C2B

THB.390.C3B

**3 poli
poles**

250V

THB.390.C1A

THB.390.C2A

THB.390.C3A


Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Last update: March 2010

Kit di fornitura non assemblato THB



Unassembled kit THB

VERSIONE LINEARE THB.390.AXX "I" VERSION



Min-Max Ø cavo - cable ⚡⚡ Ø 5÷13,5 mm



VERSIONE A "L" THB.390.BXX "L" VERSION



Min-Max Ø cavo - cable ⚡⚡ Ø 5÷13,5 mm

Min-Max Ø cavo - cable ⚡⚡ Ø 5÷13,5 mm

VERSIONE A "T" THB.390.CXX "T" VERSION





Min-Max Ø cavo - cable ⚡⚡ Ø 5÷13,5 mm

Min-Max Ø cavo - cable ⚡⚡ Ø 5÷13,5 mm



Kit di fornitura assemblato THZ

Assembled kit THZ


THZ.390.XXX



100 PZ



100 PZ




100 PZ

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK

Special custom packed version THK

THK.390.XXX




Kit di fornitura imbustati THR

Fare riferimento a catalogo THR

Retail packed kit THR

Please refer to THR Retail Catalogue

THR.390.SXX



VERSIONE A "2-3P"
"2-3P" VERSION



1 CONF
1 PZ

Nota: su richiesta è possibile montare in ingresso il pressacavo COD.604001300 per cavi da Ø8÷17

Note: On request available with cable clamp cod.604001300 for Ø8÷Ø17 input cable.

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions