難燃性ゴム脚（ステンレスワッシャー入）
FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER

C-30-RK-34-EP-UL-Ivory（2.5Y9/1相当色）
アイボリー

C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray（7.5BG7/2相当色）
グリーングレー

C-30-RK-34-EP-UL-Black
ブラック

C-30-RK-3617-EP-UL-Black（※1）
ブラック

特注（Gray）
グレー

特　徴　Feature

- 難燃材（UL94 V-0適合）を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム（汚染試験 JIS K6267 異状なし）

- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕　様
- 材　　質：本体／エチレンプロピレンゴム（EPDM）
  ワッシャー／ステンレス鋼板（SUS430）
- 硬　　度：70°±5°
- 使用周囲温度：70℃以下
- 標 準 色：ブラック
  アイボリー（2.5Y9/1相当色）
  グリーングレー（7.5BG7/2相当色）

用　途
- 各種機器のゴム脚・木製家具戸当り

納　期
- 標準在庫品

備　考
- シロキ酸ガスを抜いたシリコーン製も製作致します。
- ※1 C-30-RK-3617は形状が異なります。
- 従来のグレー色はグリーングレー色に標記を変更しました。

Specifications
- Material: Main body: Ethylene propylene rubber (EPDM)
  Washer: Stainless steel plate (SUS430)
- Hardness: 70°±5°
- Ambient temperature: or less 70℃
- Standard colors: Black, Ivory, Green-gray

Specific-use
- For various equipment and wooden furniture

Remarks
- ※1 Shape of C-30-RK-3617 is different.
- Conventional gray has changed to the designation green-gray.





商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H1	H2	φD1	φD2	φd1	φd2	たわみ時の荷重N Load at deflection 0.5mm	1.0mm	2.0mm	参考締付けトルク値 cN・m Reference tightening torque value	製品質量（g） Mass
C-30-RK-10-EP-UL	●	2D/3D	5	3	10	10	3	5	53	118		8	0.5
C-30-RK-12-EP-UL	●	2D/3D	9	4	12	8	3	5	18.9	38.4		12	1
C-30-RK-15-EP-UL	●	2D/3D	8	5	15	14	3	6	45.2	102		12	2
C-30-RK-1510-EP-UL	●	2D/3D	10	3	15	10	3	5	38.9	101		12	2
C-30-RK-16-EP-UL	●	2D/3D	10	5	16	14	3	6	42.8	121		12	3
C-30-RK-18-EP-UL	●	2D/3D	11	7	18	15	4	7	57	112		30	4
C-30-RK-20-EP-UL	●	2D/3D	12	7	20	16	4	7	70.1	139		30	5
C-30-RK-2017-EP-UL	●	2D/3D	17	8	20	15	3	7	60.4	110		12	6
C-30-RK-22-EP-UL	●	2D/3D	24	10	22	18	3	7	73	130		12	12
C-30-RK-23-EP-UL	●	2D/3D	14	5	23	20	4	8	105	199	426	40	8
C-30-RK-2320-EP-UL	●	2D/3D	20	10	23	20	4	8	85.3	153	279	40	11
C-30-RK-24-EP-UL	●	2D/3D	10	5	24	19	4	9	104	235	577	40	6
C-30-RK-26-EP-UL	●	2D/3D	15	10	26	20	4	10	87	173	333	40	10
C-30-RK-28-EP-UL	●	2D/3D	18	11	28	22	4	12	102	182	339	40	12
C-30-RK-29-EP-UL	●	2D/3D	15	10	29	24	4	14	117	224	435	50	12
C-30-RK-30-EP-UL	●	2D/3D	19	10	30	24	4	14	119	214	404	50	15
C-30-RK-3215-EP-UL	●	2D/3D	15	5	32	26	5	14	143	294	638	75	15
C-30-RK-3220-EP-UL	●	2D/3D	20	10	32	26	5	15	123	223	433	75	20
C-30-RK-3225-EP-UL	●	2D/3D	25	9	32	28	5	14	127	239	459	75	28
C-30-RK-34-EP-UL	●	2D/3D	18	10	34	26	5	17	121	224	414	75	18
※1 C-30-RK-3617-EP-UL	●	2D/3D	17	9	36	20	6	17	62.7	126	263	120	21
C-30-RK-36-EP-UL	●	2D/3D	22	12	36	30	5	12	167	313	621	75	28
C-30-RK-38-EP-UL	●	2D/3D	24	13	38	32	5	12	193	353	659	100	35
C-30-RK-40-EP-UL	●	2D/3D	22	9	40	28	5	14	171	316	614	100	30
C-30-RK-45-EP-UL	●	2D/3D	27	12	45	35	5	12	193	394	779	120	52
C-30-RK-63-EP-UL	●	2D/3D	26	15	63	48	7	14	522	948		120	103

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。

C-30-RK
ゴム製

RoHS　カラバリ　難燃　CAD

〔ブラック Black〕

商品番号 Product No.	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
C-30-RK-10-EP-UL-Black	24025	¥8	100個～	¥7.70
C-30-RK-12-EP-UL-Black	24026	¥9	100個～	¥8.60
C-30-RK-15-EP-UL-Black	24027	¥10	100個～	¥9.60
C-30-RK-1510-EP-UL-Black	24028	¥11	100個～	¥10.60
C-30-RK-16-EP-UL-Black	24029	¥12	100個～	¥11.50
C-30-RK-18-EP-UL-Black	24030	¥14	100個～	¥13.40
C-30-RK-20-EP-UL-Black	24031	¥15	100個～	¥14.40
C-30-RK-2017-EP-UL-Black	24032	¥18	100個～	¥17.30
C-30-RK-22-EP-UL-Black	24033	¥29	100個～	¥28
C-30-RK-23-EP-UL-Black	24034	¥20	100個～	¥19.20
C-30-RK-2320-EP-UL-Black	24035	¥26	100個～	¥25
C-30-RK-24-EP-UL-Black	24036	¥18	100個～	¥17.30
C-30-RK-26-EP-UL-Black	24037	¥24	100個～	¥23
C-30-RK-28-EP-UL-Black	24038	¥29	100個～	¥28
C-30-RK-29-EP-UL-Black	24039	¥29	100個～	¥28
C-30-RK-30-EP-UL-Black	24040	¥33	100個～	¥32
C-30-RK-3215-EP-UL-Black	24041	¥34	100個～	¥33
C-30-RK-3220-EP-UL-Black	24042	¥40	100個～	¥38
C-30-RK-3225-EP-UL-Black	24043	¥60	100個～	¥58
C-30-RK-34-EP-UL-Black	24044	¥44	100個～	¥42
C-30-RK-3617-EP-UL-Black	24046	¥60	100個～	¥58
C-30-RK-36-EP-UL-Black	24045	¥60	100個～	¥58
C-30-RK-38-EP-UL-Black	24047	¥80	100個～	¥77
C-30-RK-40-EP-UL-Black	24048	¥70	100個～	¥67
C-30-RK-45-EP-UL-Black	24049	¥170	50個～	¥163
C-30-RK-63-EP-UL-Black	24050	¥220	50個～	¥211

〔グリーングレー Green-gray (7.5BG7/2相当色)〕

商品番号 Product No.	コード Code
C-30-RK-10-EP-UL-Green-gray	24051
C-30-RK-12-EP-UL-Green-gray	24053
C-30-RK-15-EP-UL-Green-gray	24055
C-30-RK-1510-EP-UL-Green-gray	24057
C-30-RK-16-EP-UL-Green-gray	24059
C-30-RK-18-EP-UL-Green-gray	24061
C-30-RK-20-EP-UL-Green-gray	24063
C-30-RK-2017-EP-UL-Green-gray	24065
C-30-RK-22-EP-UL-Green-gray	24067
C-30-RK-23-EP-UL-Green-gray	24069
C-30-RK-2320-EP-UL-Green-gray	24071
C-30-RK-24-EP-UL-Green-gray	24073
C-30-RK-26-EP-UL-Green-gray	24075
C-30-RK-28-EP-UL-Green-gray	24077
C-30-RK-29-EP-UL-Green-gray	24079
C-30-RK-30-EP-UL-Green-gray	24081
C-30-RK-3215-EP-UL-Green-gray	24083
C-30-RK-3220-EP-UL-Green-gray	24085
C-30-RK-3225-EP-UL-Green-gray	24087
C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray	24089
C-30-RK-3617-EP-UL-Green-gray	24093
C-30-RK-36-EP-UL-Green-gray	24091
C-30-RK-38-EP-UL-Green-gray	24095
C-30-RK-40-EP-UL-Green-gray	24097
C-30-RK-45-EP-UL-Green-gray	24099
C-30-RK-63-EP-UL-Green-gray	24101

〔アイボリー Ivory (2.5Y9/1相当色)〕

商品番号 Product No.	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
C-30-RK-10-EP-UL-Ivory	24052	¥8	100個～	¥7.70
C-30-RK-12-EP-UL-Ivory	24054	¥9	100個～	¥8.60
C-30-RK-15-EP-UL-Ivory	24056	¥10	100個～	¥9.60
C-30-RK-1510-EP-UL-Ivory	24058	¥13	100個～	¥12.50
C-30-RK-16-EP-UL-Ivory	24060	¥14	100個～	¥13.40
C-30-RK-18-EP-UL-Ivory	24062	¥15	100個～	¥14.40
C-30-RK-20-EP-UL-Ivory	24064	¥17	100個～	¥16.30
C-30-RK-2017-EP-UL-Ivory	24066	¥21	100個～	¥20
C-30-RK-22-EP-UL-Ivory	24068	¥32	100個～	¥31
C-30-RK-23-EP-UL-Ivory	24070	¥27	100個～	¥26
C-30-RK-2320-EP-UL-Ivory	24072	¥35	100個～	¥34
C-30-RK-24-EP-UL-Ivory	24074	¥26	100個～	¥25
C-30-RK-26-EP-UL-Ivory	24076	¥33	100個～	¥32
C-30-RK-28-EP-UL-Ivory	24078	¥34	100個～	¥33
C-30-RK-29-EP-UL-Ivory	24080	¥35	100個～	¥34
C-30-RK-30-EP-UL-Ivory	24082	¥38	100個～	¥36
C-30-RK-3215-EP-UL-Ivory	24084	¥44	100個～	¥42
C-30-RK-3220-EP-UL-Ivory	24086	¥47	100個～	¥45
C-30-RK-3225-EP-UL-Ivory	24088	¥70	100個～	¥67
C-30-RK-34-EP-UL-Ivory	24090	¥70	100個～	¥67
C-30-RK-3617-EP-UL-Ivory	24094	¥90	100個～	¥86
C-30-RK-36-EP-UL-Ivory	24092	¥90	100個～	¥86
C-30-RK-38-EP-UL-Ivory	24096	¥100	100個～	¥96
C-30-RK-40-EP-UL-Ivory	24098	¥100	100個～	¥96
C-30-RK-45-EP-UL-Ivory	24100	¥180	50個～	¥173
C-30-RK-63-EP-UL-Ivory	24102	¥240	50個～	¥230