




注記

1. 適用プラグハウジング型番: 172450
2. 連鎖状型番: 172754-1

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) りん青銅		 TE Connectivity	
仕上 (FINISH) ニッケル下地, 部分金めっき			
適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.2 ~ 0.75 mm ² (AWG 24-18)		分類 (CLASS)	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.1 ~ 2.8 mm (IN)		型式 (TYPE)	
一般公差 { TOLERANCE EXCEPT AS NOTED } ±0.4 (±0.15) ±1°0'	尺度 (SCALE) #	LOC J A	SIZE C-172755
名称 (NAME) リセフタクル コンタクト (バラ状) マルチタフコネクタ 圧着タイプ		番号 (NO.) P	REV.

P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR.	3/24/82 Y. Fujiwara	DE.	3/24/82	
CHK.		APP.	T. Odo	

PRINT DIST