

RAFIX 22 QR - Schlüsselschalter, Bund rund

1.30.245.731/0800

Lieferumfang: Gewindering mit Kralle.



Ein Schaltelement an Position 3 bzw. 5/6 (Mitte) wird jeweils bei beiden Drehrichtungen betätigt.

Approbationen

ENEK	IEC 61058
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	Baumusterprüfung

Allgemein

Betätiger	Schlüssel
Frontringfarbe	silbergrau
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	30,6 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtung	nein
Schloss	RONIS
Zuhaltungen	4
Schließung	455
Hauptschlüssel	nein
Wendeschlüssel	nein
Drehwinkel	2 x 60°
Abzugsstellung Schlüssel	0+1+2

Mechanische Kennwerte

Betätigungs Kraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Betätigungs moment max.	2 Nm

Elektrische Kennwerte

Schutzklasse	II
--------------	----

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	300.000 tastend / 50.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C

08.02.2012

Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

