

重量用キャスター

HEAVY DUTY SWIVEL AND RIGID CASTERS

K-507YS
鉄製 ストッパー付K-507Y
鉄製 ストッパーなしK-557Y
鉄製 固定

K-507YNS-150



K-557YN-150

[K-507YS・K-507YNS]
[K-507Y・K-507YN]

特 徴 Feature

- 車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
- ストッパー付きでは最大の荷重
- ON・OFF操作ペダルはともに踏み込み方式のため、使用方法が簡易
- Ball bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.
- The largest load among the stopper-incorporated types.
- Easy-to-operate pedal pressing type for turning ON/OFF.

- 仕 様 ●材 質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪／UMCナイロン(濃紺色)
- 用 途 ●表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納 期 ●重荷重用台車・大型機械
- 備 考 ●標準品・・・納期お問合せください
- 固定車はK-557Yをご使用ください。
- 使用温度：-20～+110℃

- Specifi- ●Material: Main body: Hot rolled steel
cations plate (SPHC).
Wheel: UMC nylon (Navy blue)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specifi- ●Heavy-duty flatbed pushcarts and
use large equipment
- Remarks ●Use K-557Y for the rigid type
- Ambient temperature: -20°C to +110°C



[K-557Y・K-557YN]

特 徴 Feature



- 車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
- Ball bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

- 仕 様 ●材 質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪／UMCナイロン(濃紺色)
- 用 途 ●表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納 期 ●重荷重用台車・大型機械
- 備 考 ●標準品・・・納期お問合せください
- 自在車はK-507YS・K-507Yをご使用ください。
- 車輪は他の材質もあります。

- Specifi- ●Material: Main body: Hot rolled steel
cations plate (SPHC).
Wheel: UMC nylon (Navy blue)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specifi- ●Heavy-duty flatbed pushcarts and
use large equipment
- Remarks ●Use K-507YS and K-507Y for the swivel type.



[K-557Y・K-557YN]



商品番号 Product No.		RoHS	CAD	φD	H	L1×L1	P×P	L2	W	t	φd	(R)	許容荷重kN Allowable load	ストッパー付き 製品質量(g) With stopper Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper														ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper	ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
K-507YS-100	K-507Y-100	●	2D/3D	100	144	108×108	80×80	37	45	5	11	150	4.50	2,070	31368	31364	¥5,600	¥4,500	6個～	¥5,432	6個～	¥4,365
K-507YNS-130	K-507YN-130	●	2D/3D	130	177	108×108	80×80	40	50	5	11	185	4.90	3,520	31567	31570	¥7,700	¥6,400	6個～	¥7,469	6個～	¥6,208
K-507YNS-150	K-507YN-150	●	2D/3D	150	198	120×120	90×90	45	50	5	11	195	5.39	4,280	31568	31571	¥9,200	¥7,600	6個～	¥8,924	6個～	¥7,372
K-507YNS-200	K-507YN-200	●	2D/3D	200	250	140×140	112×112	58	63	6	14	250	6.48	7,140	31569	31572	¥15,000	¥14,000	4個～	¥14,550	4個～	¥13,580

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD	H	L1×L2	P1×P2	W	φd	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-557Y-100	●	2D/3D	100	144	139×88	103×52	45	11	4.50	1,390	31372	¥3,700	6個～ ¥3,589
K-557YN-130	●	2D/3D	130	177	140×96	100×56	50	11	4.90	2,520	31573	¥5,400	6個～ ¥5,238
K-557YN-150	●	2D/3D	150	198	140×96	100×56	50	11	5.39	2,730	31574	¥6,200	6個～ ¥6,014
K-557YN-200	●	2D/3D	200	250	151×102	112×63	63	14	6.48	4,900	31575	¥11,000	4個～ ¥10,670

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



K

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
ルール