

## TEMPO TAM201610T



Beispiel

<b>Abmessungen:</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Auswertung:</b>
<b>mm:</b>	201	163	98	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>	7.9	6.4	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b> ABS				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau				Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b> PUR				Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MP 2016	Montageplatte			
DH-3	Tragschiene TS 35			
ARH 2320	Tragschiene TS 35			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553	Plombierpropfensatz			

