

Typ 4 "LM-Long"

Widerstandsheizung / Resistance Heating



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Heizungen mit integrierten Thermostat Heaters with integrated thermostat

Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68° C
On: about 28° C; Off: about 68° C


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No. int. Therm.
125 W 180 W 250 W 375 W	230 V AC	880g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm ²	00412522Kb1 00418022Kb1 00425022Kb1 00437522Kb1
125 W	24 V AC/DC	880g	IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm ²	Thermostatische Regelung bei DC nicht möglich 00412513Kb0

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.
z. B. 01101022**Kb**0 Kabelanschluss = 01101022**S3**0 Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022**Kb**0 wire = 01101022**S3**0 connector

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions:

316x80x55mm

