

面付ラッチ錠



A-1378-P
ステンレス製

A-378-P
鉄製

特 徵 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1378-P)
- 面付けタイプで取付けが簡単です。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 建築錠前各社の錠前の組込みが可能です。
- 右開き用・左開き用(本図写真共右開き用です。)

- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1378-P)
- Surface attachment type: it's easy to install.
- Maintenance is very simple when compared with the embedded type.
- Locks by construction lock makers can be incorporated.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

[A-1378-P]

仕 様 ● 材 質

本体・表面パネル／ステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル・サムターン・キャップ／
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上：ヘアライン仕上

[A-378-P]

仕 様 ●材 質

本体・表面パネル/冷間圧延鋼板 (SPCC)
表面パネルカバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
ハンドル・サムターン・キャップ/亜鉛合金 (ZDC)
ライナー/ステンレス鋼板 (SUS304)

表面仕上

本体・表面パネル/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
表面パネルカバー/ヘアーライン仕上
ハンドル・サムターン・キャップ/焼付塗装
(シルバーメタリック)

- 適用扉厚:35~45mm
- 鍵 番 号:37500G
- 付 属 品:キー2本・取付け用ビス・ライナー
- シェルター・キャビン・格納庫
- 特注品・・・納期ご連絡致します


用途	納期
----	----

用途
納期



A-1378-P

≠No.37500G
Key



[A-1378-P]


Specifications

- **Material:** Main body/Front panel: Stainless steel plate (SUS304).
Handle/Thumb turn/Cap: Cast stainless steel (SCS13)
- **Finish:** Hairline finish

[A-378-P]

Specifications	● Material: Main body/Front panel: Cold rolled steel plate (SPCC). Front panel cover: Stainless steel plate (SUS304). Handle/Thumb turn/Cap: Zinc alloy (ZDC) Liner: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Main body/Front panel: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C). Front panel cover: Hairline finish Handle/Thumb turn/Cap: Baked (Silver metallic) ● Applicable door thickness: 35 to 45mm ● Key No.: 37500G ● Accessories: Two keys, installation screws and liner
Specific use	Shelters, cabins and storage houses

Specific use • Shelters, cabins and storage houses



商品番号 Product No.	 RoHS	 CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1378-P-L			左開き用 Left-hand use	2,230	03066	¥29,000	5個～ ¥27,840
A-1378-P-R		2D	右開き用 Right-hand use		03067	¥29,000	5個～ ¥27,840
A-378-P-L			左開き用 Left-hand use		03064	¥15,000	5個～ ¥14,400
A-378-P-R			右開き用 Right-hand use		03065	¥15,000	5個～ ¥14,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

